



Uitzonderlijke LED-alternatieven voor unieke toepassingen

LED Specialty lampen

Speciale Philips LED-lampen zijn het slimme alternatief voor standaard gloeilampen. Het unieke lampontwerp biedt vormfactoren die in standaard toepassingen passen, met een ongelooflijke energiebesparing.

Voordelen

- Lange levensduur -- verlaagt de onderhoudskosten doordat lampen minder frequent hoeven te worden vervangen
- Uitstekende kleurconsistentie met hoge kleurweergave (CRI) van 80+

Kenmerken

- Gemiddelde levensduur 15.000 uur
- Onmiddellijk aan
- Straalt vrijwel geen UV/IR-licht uit
- Geen kwik, voor een veilige omgeving
- Bij sommige lampen meer dan 90% energiebesparing vergeleken met halogeen

Toepassing

- Tuinverlichting
- Horeca, hotels, cafe's, restaurants
- Woningen

LED Specialty lampen

Versions



G9 Capsule




G9

Maatschets

D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

LED Specialty lampen

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) A++

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.) 220-240 V

Overeenkomstig vermogen 25 W

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Algemene informatie

Lampvoet G9

Nominal Lifetime (Nom) 15000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Color Rendering Index (Nom) 80

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1000 uur
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	3 kWh
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	2 kWh

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Power (Rated) (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	50 tot 60 Hz	2.3 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Power (Rated) (Nom)
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	50 Hz	1.9 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Schakelcyclus
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	50.000X

Order Code	Full Product Name	Schakelcyclus
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	30.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Correlated Color Temperature (Nom)	Luminous Flux (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	827	2700 K	215 lm

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Correlated Color Temperature (Nom)	Luminous Flux (Nom)
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	830	3000 K	210 lm

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	Capsule

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	Overig

Temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	82 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	60 °C

LED Specialty lampen

