



Retrofit instantáneo, ahorros instantáneos

LED Highbay

Las lámparas LED Highbay de Philips son un reemplazo directo de las lámparas de haluro metálico de 250 W a 400 W y proporcionan importantes ahorros de energía. Disponibles en las opciones de instalación simple (UL tipo A) y MainsFit (UL tipo B), las lámparas Highbay brindan una luz brillante y limpia usando solo una fracción de energía que la HID convencional.

Beneficios

- Ahorros de energía del >50 %
- Reemplazo de lámpara directo sin cambiar el balasto o el sistema (UL tipo A)
- Funciona con balastos de 400 W, 320 W y 250 W

Características


- Base EX39 estándar para reemplazar lámparas de haluro metálico
- Funciona en balastos de arranque por sonda o pulso (solo tipo A)
- Disponible con 1000 lúmenes de "luz ascendente" para iluminar los sistemas completamente (solo tipo A)
- Hasta 5 años de garantía limitada
- Dos opciones de haz, amplio o angosto, disponibles

Aplicaciones


- Depósitos, instalaciones industriales y comercio
- Gimnasios

LED Highbay

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
165HB/LED/740/ND WB DL 2/1	209,7 mm	245,7 mm

