



Проверенная временем эффективность. День за днем.

SmartBright G2 LED Floodlight

Прожектор SmartBright G2 LED Floodlight отличается высокой эффективностью освещения, длительным сроком службы и надежной конструкцией. Ассиметричное светораспределение повышает интенсивность освещения. Изделие является идеальным решением для большинства сфер применения прожекторов.

Преимущества

- Высокая эффективность системы
- Длительный срок службы
- Надежная конструкция

Характеристики

- Плафон
- Несколько вариантов КЦТ: 3000, 4000 и 5700 K
- Срок службы: 50 000 часов при T окр. среды 25 °C
- Рабочая температура: от -25 до +40 °C
- Эффективность освещения: до 100 лм/Вт

Применение

- Архитектурная подсветка
- Ландшафтное освещение
- Освещение спортивных сооружений
- Освещение парковок
- Комфортное освещение
- Охраняемые объекты

SmartBright G2 LED Floodlight

Versions



Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 4 кВ в дифференциальном и до 4 кВ в обычном режиме
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	FG
Драйвер в комплекте	Yes
Знак пожароопасности	NO
Сменный источник света	No
Тип оптики	Asymmetrical
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. коэффициент цветопередачи	80
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Механические компоненты и корпус	
Цвет	Dark gray

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401815980	BVP151 LED100/WW 220-240V 100W AWB CE	Теплый белый 730
911401816080	BVP151 LED100/NW 220-240V 100W AWB CE	Нейтральный белый 740
911401816180	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CE	Холодный белый 757
911401816280	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE	Теплый белый 730
911401816380	BVP151 LED150/NW 220-240V 150W AWB CE	Нейтральный белый 740
911401816480	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CE	Холодный белый 757
911401816580	BVP151 LED200/WW 220-240V 200W AWB CE	Теплый белый 730
911401816680	BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE	Нейтральный белый 740
911401816780	BVP151 LED200/CW 220-240V 200W AWB CE	Холодный белый 757

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

SmartBright G2 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401815980	BVP151 LED100/WW 220-240V 100W AWB CE	3000 K	9500 lm
911401816080	BVP151 LED100/NW 220-240V 100W AWB CE	4000 K	10000 lm
911401816180	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CE	5700 K	10000 lm
911401816280	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE	3000 K	14300 lm
911401816380	BVP151 LED150/NW 220-240V 150W AWB CE	4000 K	15000 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401816480	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CE	5700 K	15000 lm
911401816580	BVP151 LED200/WW 220-240V 200W AWB CE	3000 K	19000 lm
911401816680	BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE	4000 K	20000 lm
911401816780	BVP151 LED200/CW 220-240V 200W AWB CE	5700 K	20000 lm

