

UniEdge – oświetlenie krawędziowe ze specjalnym wskazaniem na wnęki okienne

UniEdge

UniEdge to kompaktowe oświetlenie LED do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych w zastosowaniach zewnętrznych. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że UniEdge idealnie nadaje się do oświetlania wewnętrznych krawędzi ram okien i drzwi, fasad budynków, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Wyjątkowe soczewki rozpraszające z opcjonalnym interfejsem sterownika DMX512/RDM dają nieograniczoną swobodę projektowania.

Korzyści

- Wyjątkowy rozsył 3x90° od akcentowania ościeżnic od wewnętrznej strony lub zewnętrznych krawędzi okien, balkonów i drzwi.
- Kompaktowe wymiary i regulowane uchwyty.
- Okablowanie przelotowe do zasilania i sygnału DMX512.

Cechy

- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych
- Wyjątkowy rozsył 3x90° od oświetlania krawędzi obiektów architektonicznych
- System odpływowy ograniczający gromadzenie się brudu i wody
- Regulowany kąt nachylenia w zakresie od -5° do +85°
- Okablowanie przelotowe do zasilania i danych DMX przez złącza IP67

UniEdge

Zastosowanie

- Wnęki okienne, drzwi, portale, balkony
- Mosty, pomniki i fasady

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

Wersje




UniEdge 3LED



UniEdge 4LED

Rysunki techniczne



UniEdge

Informacje ogólne

Znak CE	-
W zestawie sterownik	Nie
Znak łatwopalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-
Typ klosza/soczewki	Szyba hartowana

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Ciemnoszary

Certyfikaty i zastosowania

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
92349299	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Czerwony, zielony i niebieski	-	67 lm
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	barwa ciepło-biała	80	118 lm
92351599	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	barwa ciepło-biała	80	115 lm
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	barwa ciepło-biała	80	124 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Barwa biała neutralna	80	144 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Barwa biała neutralna	80	142 lm
92356099	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	102 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
92349299	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	7 W
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	10 W
92351599	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	10 W
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	10 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	10 W
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	10 W
92356099	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	10 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92349299	BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Tak
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nie
92351599	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	Tak
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nie
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Tak
92356099	BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Tak

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.