



UniEdge — выделите свой объект на фоне других.

UniEdge

UniEdge — это компактный архитектурный светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для декоративного освещения внутренних рам окон и дверей, фасадов зданий, достопримечательностей и памятников. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают светильник UniEdge идеальным решением для освещения внутренних рам окон и дверей, фасадов зданий, достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Уникальная рассеивающая линза и протокол управления DMX позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Преимущества

- Уникальная система светораспределения 3 x 180°, позволяющая сделать акцент на внутренних рамах или наружных краях окон, балконов или дверей.
- Компактные размеры, малый вес и кронштейны с регулируемым углом наклона.
- Модели со сквозной проводкой для кабелей питания и управления по протоколу DMX512.

Характеристики

- Прочный корпус со степенью защиты IP66 для наружного применения
- Уникальная система светораспределения 3 x 180° для подсветки краев архитектурных сооружений
- Дренаж для предотвращения скопления грязи и влаги
- Регулируемый угол наклона от -5° до +85°
- Сквозная проводка для кабелей питания и сигнальных кабелей DMX с разъемами IP67

Применение

- Внутренние рамы или наружные края окон, балконов и дверей

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий


Versions



UniEdge 3LED

UniEdge 4LED

Чертеж размеров



Общая информация	
Маркировка CE	-
Драйвер в комплекте	Нет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Тип оптического плафона/линзы	Закаленное стекло
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Темно-серый
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
911401737273	BSP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Красный, зеленый и синий	-	67 лм
911401737283	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Теплый белый	80	118 лм
911401737293	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	Теплый белый	80	115 лм
911401737313	BSP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Теплый белый	80	124 лм
911401737323	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Нейтральный белый	80	144 лм
911401737333	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Нейтральный белый	80	142 лм
911401737343	BSP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Красный, зеленый, синий и белый	-	102 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401737273	BSP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	7 В
911401737283	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	10 В
911401737293	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	10 В
911401737313	BSP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	10 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401737323	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	10 В
911401737333	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	10 В
911401737343	BSP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	10 В

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401737273	BSP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3	Да
911401737283	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Нет
911401737293	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3	Да
911401737313	BSP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401737323	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Нет
911401737333	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Да
911401737343	BSP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3	Да

