



UniStrip G4: la mejor luminario de montaje en superficie LED lineal en su clase para aplicaciones de iluminación arquitectónica dinámicas y fijas en exteriores

UniStrip G4

UniStrip G4 es un luminario LED de montaje en superficie, apta para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas sus necesidades, iluminación vertical a la pared, a ras de la pared y proyección. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica la hacen ideal para iluminar fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable, y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8IDs) para ofrecer a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Beneficios

- Versiones de luces LEDs de alta y baja potencia disponibles
- Varios lentes de ampliación que se adaptan a todas las aplicaciones
- Soportes ajustables y cableado continuo para una conexión integral

Características

- Seis subfamilias con rangos de potencia desde 3 W a 120 W
- Versiones con alimentación CC y CA
- Haz estrecho, medio, ancho y asimétrico disponible
- Pantallas antirreflejos opcionales para una mayor comodidad visual


Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Advertencias y seguridad



- Para uso en exteriores únicamente

Versions




BCP381

Plano de dimensiones



UniStrip G4

Plano de dimensiones



Detalles del producto


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Detalles del producto


UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Información general	
Marca CE	Marca CE
Controlador incluido	No
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP66

Información general

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Fuente de luz reemplazable
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	-	-
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	-	-
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	-
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	-
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	-
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	-	-
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	-	-
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	-
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	-
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	-

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Fuente de luz reemplazable
911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-	-
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-	-
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Para montaje en superficies normalmente inflamables	No
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Para montaje en superficies normalmente inflamables	No
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Para montaje en superficies normalmente inflamables	No
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Para montaje en superficies normalmente inflamables	No

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ampliación de haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada	Tipo de cubierta óptica	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	-	Rojo, verde, azul y blanco	-	Vidrio transparente	-	150 lm
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	-	Rojo, verde, azul y blanco	-	Vidrio transparente	-	145 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	490 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Blanco neutro	4000 K	Vidrio transparente	80	515 lm
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	-	Rojo, verde, azul y blanco	-	Vidrio transparente	-	390 lm
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	-	Rojo, verde, azul y blanco	-	Vidrio transparente	-	375 lm

Order Code	Full Product Name	Ampliación de haz	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada	Tipo de cubierta óptica	Índice de producción de	Flujo luminoso
		de luz de la luminaria				color (IRC)	
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	975 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	960 lm
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Blanco neutro	4000 K	Vidrio transparente	80	1.020 lm
911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-	Rojo, verde, azul y blanco	-	Vidrio transparente	-	750 lm
911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-	Rojo, verde, azul y blanco	-	Vidrio transparente	-	730 lm
911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plano transparente	80	1.221 lm
911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plano transparente	80	2.393 lm
911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	Plano transparente	80	1.318 lm
911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	Plano transparente	80	2.584 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	3 W	911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	3 W	911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W	911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	15 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W	911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	15 W
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W	911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	8 W	911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	8 W	911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W	911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
911401780102	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	Sí	911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	No
911401780122	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	Sí	911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	No
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	No	911401780602	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	Sí
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	No	911401780622	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Sí
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	No	911401739182	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	No
911401780352	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	Sí	911401739402	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	No
911401780372	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	Sí	911401739242	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	No
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	No	911401739462	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	No

