PHILIPS

Lighting



UniStrip G4 — oprawy liniowe LED do statycznego i dynamicznego oświetlenia architektonicznego na zewnątrz

UniStrip G4

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Korzyści

- Dostępne w wersjach LED wysokiej i niskiej mocy
- Szerokie spektrum optyk
- Regulowane uchwyty montażowe i okablowanie przelotowe

UniStrip G4

Cechy

- Sześć linii produktowych o mocy od 3 W do 120 W
- Wersje z zasilaniem DC i AC
- Opcjonalne akcesoria przeciwolśnieniowe do zapewnienia wyższego komfortu świetlnego


Zastosowanie


- Mosty, pomniki i fasady
- Architektura krajobrazu
- Iluminacja budynków


Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Do użytku na zewnątrz


Rysunki techniczne

















Rysunki techniczne







Więcej o produkcie


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo

Więcej o produkcie

UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo

UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo

159A3731 Detail Photo



UniStrip G4

Informacje ogólne	
Znak CE	Znak CE
W zestawie sterownik	Nie

Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Ciemnoszary

Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Wymienne źródło światła
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	-
51375499	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	-	-
51377899	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	-	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	-
51400399	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	-	-
51401099	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	-	-
51402799	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	-	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	-
51424999	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-	-
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-	-
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	-
51427099	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-	-
51428799	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	-	-
51429499	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	-	-
51430099	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	-	-
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Wymienne źródło światła
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Wymienne źródło światła
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Typ klosza	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	barwa ciepło-biała	2700 K	Szyba przezroczysta	80	200 lm
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	barwa ciepło-biała	3000 K	Szyba przezroczysta	80	195 lm
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Barwa biała neutralna	4000 K	Szyba przezroczysta	80	205 lm
51375499	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	150 lm

UniStrip G4

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Typ klosza	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
51377899	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	145 lm
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	barwa ciepło-biała	3000 K	Szyba przezroczysta	80	490 lm
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	barwa ciepło-biała	2700 K	Szyba przezroczysta	80	495 lm
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	barwa ciepło-biała	2700 K	Szyba przezroczysta	80	485 lm
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	barwa ciepło-biała	3000 K	Szyba przezroczysta	80	485 lm
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Barwa biała neutralna	4000 K	Szyba przezroczysta	80	515 lm
51400399	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	390 lm
51401099	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	360 lm
51402799	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	375 lm
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	barwa ciepło-biała	3000 K	Szyba przezroczysta	80	975 lm
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	barwa ciepło-biała	2700 K	Szyba przezroczysta	80	985 lm
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	barwa ciepło-biała	3000 K	Szyba przezroczysta	80	985 lm
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Barwa biała neutralna	4000 K	Szyba przezroczysta	80	1 045 lm
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	barwa ciepło-biała	3000 K	Szyba przezroczysta	80	960 lm
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Barwa biała neutralna	4000 K	Szyba przezroczysta	80	1 020 lm
51424999	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	720 lm
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	750 lm
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	695 lm
51427099	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	-	Czerwony, zielony, niebieski i biały	-	Szyba przezroczysta	-	730 lm
51428799	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	-	Czerwony, zielony i niebieski	-	Szyba przezroczysta	-	375 lm
51429499	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	-	Czerwony, zielony i niebieski	-	Szyba przezroczysta	-	375 lm
51430099	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	-	Czerwony, zielony i niebieski	-	Szyba przezroczysta	-	345 lm
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	842 lm
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	Przezroczysta płaska	80	1 651 lm
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	1 651 lm
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	430 lm
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	Przezroczysta płaska	80	1 208 lm
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	1 208 lm
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	Przezroczysta płaska	80	2 367 lm
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	2 345 lm
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	2 367 lm
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	barwa ciepło-biała	2700 K	Przezroczysta płaska	80	619 lm
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	610 lm
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	619 lm
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	1 221 lm
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	barwa ciepło-biała	2700 K	Przezroczysta płaska	80	2 393 lm
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	2 393 lm
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	623 lm
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	barwa ciepło-biała	2700 K	Przezroczysta płaska	80	848 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Typ klosza	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	848 lm
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	1 663 lm
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	barwa ciepło-biała	3000 K	Przezroczysta płaska	80	432 lm
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	910 lm
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	1 783 lm
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	464 lm
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	1 318 lm
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	1 292 lm
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	2 584 lm
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	2 533 lm
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	2 557 lm
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	659 lm
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	916 lm
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	1 796 lm
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	Barwa biała neutralna	4000 K	Przezroczysta płaska	80	467 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
51375499	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	3 W
51377899	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	3 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
51400399	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	8 W
51401099	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	8 W
51402799	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	8 W
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
51424999	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	15 W
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	15 W
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	15 W
51427099	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	15 W
51428799	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	15 W
51429499	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	15 W
51430099	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	15 W
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W

Układy sterowania i ściemnianie

UniStrip G4

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Nie
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Nie
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Nie
51375499	BCP386 12LED RGBNW 24V 45 L30 DMX	Tak
51377899	BCP386 12LED RGBNW 24V A11 L30 DMX	Tak
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Nie
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Nie
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Nie
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Nie
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Nie
51400399	BCP386 30LED RGBNW 24V 45 L50 DMX	Tak
51401099	BCP386 30LED RGBWW 24V A11 L50 DMX	Tak
51402799	BCP386 30LED RGBNW 24V A11 L50 DMX	Tak
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Nie
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Nie
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Nie
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Nie
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Nie
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Nie
51424999	BCP386 60LED RGBWW 24V 45 L100 DMX	Tak
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	Tak
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Tak
51427099	BCP386 60LED RGBNW 24V A11 L100 DMX	Tak
51428799	BCP386 60LED RGB 24V 30 L100 DMX	Tak
51429499	BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX	Tak
51430099	BCP386 60LED RGB 24V A3 L100 DMX	Tak
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	Nie
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	Nie
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	Nie
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	Nie
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	Nie
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	Nie
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	Nie
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	Nie
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	Nie
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	Nie
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	Nie
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	Nie
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	Nie
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	Nie
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	Nie
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	Nie
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Nie
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Nie
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	Nie
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	Nie
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	Nie
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	Nie
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	Nie
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	Nie
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	Nie
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	Nie
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	Nie
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	Nie
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	Nie
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	Nie
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	Nie

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.