

Elegante e mais brilhante

UNIBollard

UNIBollard é dedicada para iluminar ambientes públicos de parques, áreas externas de edifícios e áreas compostas para trazer luzes mais brilhantes à noite com segurança e conveniência. Sua aparência elegante também faz parte do cenário público para embelezar a área em que você mora.

Benefícios

- Período de operação duradouro
- Conector IP68 para fácil conexão e confiabilidade
- Tampa anti-UV sem preocupações de amarelamento

Características

- 0,3 m (0,45 m) / 0,6 m / 1,2 m de altura para opção
- Até 1.100 lm
- CRI80
- Aparência: compartimentos cilíndrico e cúbico
- 50 mil horas L70B50 a ta 35 °C

Aplicação

- Espaços públicos
- Jardins e vias residenciais

Avisos e Segurança

- Use dispositivo adicional de proteção contra pico em circuito elétrico para fiação de iluminação.

Versions



BCP310 BS



BCP312 BS



BCP211 BS



BCP210 BS




BCP311 BS




BCP212 BS

Desenho dimensional



	H,mm
BCP310	300
BCP311	600
BCP312	1200



	H,mm
BCP210	450
BCP211	600
BCP212	1200

UNIBollard

Informações gerais

Marca CE	-
Driver incluído	Sim
Marca de inflamabilidade	-
Fonte de luz substituível	N

Dados técnicos de luz

Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	>80
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-

Controles e dimerização

Regulável	Não

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK06
Código de proteção de entrada	IP65

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fluxo luminoso
911401755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Bojo/tampa de policarbonato jateada	760 lm
911401755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Bojo/tampa de policarbonato jateada	760 lm
911401755242	BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	Bojo/tampa de policarbonato opalina	1.000 lm
911401755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	Bojo/tampa de policarbonato opalina	1.000 lm
911401755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Bojo/tampa de policarbonato jateada	760 lm
911401755252	BCP212 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	Bojo/tampa de policarbonato opalina	1.000 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	15 W
911401755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	15 W
911401755242	BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	13 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	13 W
911401755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	15 W
911401755252	BCP212 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	13 W

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Preto e alumínio
911401755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Preto e alumínio
911401755242	BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	Alumínio e branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	Alumínio e branco
911401755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Preto e alumínio
911401755252	BCP212 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	Alumínio e branco

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.