



Prostě skvělé LED

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 a DN065C

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Úspora energie
- Komfortní, difuzně vyzařující povrch světla

Vlastnosti

- K dispozici výběr z několika velikostí a světelných toků
- K dispozici výběr z několik teplot chromatičnosti
- Mimořádně štíhlé provedení

Aplikace


- Chodby
- Toalety
- Čekárny

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 a DN065C

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D	C
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 a DN065C

Detaily o výrobku



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU



Downlight DN065B G2 D150 RD
EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 a DN065C

Detaily o výrobku



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU




Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



DN065B G2 LED10 830-1



DN065B G2 LED10 830

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 a DN065C

-	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,0046 %
Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Approval and Application	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
IP kód	IP20 (přední IP40)
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
General Information	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční index barevného podání	80
Mechanical and Housing	
Barva	WH

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Vhodné pro náhodné spínání
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	Ne
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	Ne
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	Ne
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	Ne

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	220 až 240 V V
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	220 až 240 V V
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	220 až 240 V V
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	220 až 240 V V

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	220 to 240 V
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	220 to 240 V
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	220 to 240 V
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	220 to 240 V

General Information

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku	Značka hořlavosti	Test žhavým drátem	Typ optiky
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	Ano	F	Teplota 650 °C, doba 30 s	110

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku	Značka hořlavosti	Test žhavým drátem	Typ optiky
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	Ano	F	Teplota 650 °C, doba 30 s	110
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	Ano	F	Teplota 650 °C, doba 30 s	110
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	Ano	F	Teplota 650 °C, doba 30 s	110

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)





Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 a DN065C

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	82,00 lm/W	1900 lm
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	86,00 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	1900 lm
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	900 lm
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W	900 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tolerance světelného toku	Počáteční příkon
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
67939200	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	+/-10%	11 W
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	+/-10%	22 W
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 a DN065C

