



Kostengünstiger Wechsel zu LED-Leuchten

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau, hohe Energieeffizienz und einfache Installation aus. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

Vorteile

- Qualität und Zuverlässigkeit von Philips
- Energieeinsparung
- Angenehme homogen leuchtende Lichtfläche

Merkmale

- In 2 Größen (150 mm und 200 mm Deckenausschnitt) und Lichtstärken erhältlich (1.000 und 2.000 lm)
- In warmweiß (3.000 K) und neutralweiß (4.000 K) erhältlich
- Schlankes Design- geeignet für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion

Anwendung


- Korridore
- Toiletten
- Wartezimmer

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

Versions



Abmessungsskizzen




Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Produktdetails



DN065B G2 LED10 830-1




DN065B G2 LED10 830

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

-	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,0046 %
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20/IP40
	Vorderseite
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Allgemeine Eigenschaften	
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät inklusive	Ja
Entflammbarkeitszeichen	F
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Optiktyp	110
Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. Farbwiedergabeindex	80
Lichtstrom-Neuwert	900 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Eingangsleistung	11 W
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Weiß

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

