



Philips Ledinaire Downlight Slim G2

Ledinaire Slim Downlight G2

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios

- Sustitución directa de alumbrado convencional (CFL-ni y CFL-i)
- Ahorros energéticos de hasta el 75%
- Consumos reducidos de 11W y 22W
- Fácil instalación y mantenimiento

Características

- Disponible dos versiones: 1.000 lm y 2.000 lm
- Dos temperatura de color: 3000K y 4000K
- Buen índice de reproducción cromática (<5 SCDM)
- Óptica opal mate
- Eficacia >90 lm/W

Aplicaciones


- Iluminación general interior
- Tiendas
- Salas de espera y recepción
- Areas de trasiego y pasillos

Ledinaire Slim Downlight G2

Versions



Plano de dimensiones



Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Detalles del producto



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D

Ledinaire Slim Downlight G2

Detalles del producto




Downlight_DN065C_LED20_23W_ D225_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED20_23W_ D225_RD_EU_Back



DN065B G2 LED10 830-1



DN065B G2 LED10 830

-	
índice de fallos del driver 5.000 h	0,0046 %
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03
Código de protección de entrada	IP20 (frontal IP40)
Controles y regulación	
Regulable	No
Información general	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Fuente de luz sustituible	No
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Índice de reproducción cromática	80
Mecánicos y de carcasa	
Color	WH

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Apta para encendidos y apagados aleatorios
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	No
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	No

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	220 a 240 V V
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	220 a 240 V V
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	220 a 240 V V

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	220-240 V
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	220-240 V

Información general

Ledinaire Slim Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Tipo de óptica
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72011700	DN065C LED20/830	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Tipo de óptica
	23W 220V D225 RD EU				
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	Si	F	Temperatura 650 °C, duración 30 s	110
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	Si	F	Temperatura 650 °C, duración 30 s	110


Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	82,00 lm/W	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Corr. inic. de temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	900 lm
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W	900 lm

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tolerancia de flujo lumínico	Potencia de entrada inicial
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W



Ledinaire Slim Downlight G2

