



Eenvoud voor een scherpe prijs

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 en DN065C

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

Voordelen

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- energiebesparing
- Comfortabel, diffuus lichtoppervlak

Kenmerken

- Beschikbaar in meerdere maten en lichtniveaus
- Beschikbaar in meerdere lichtkleuren
- Ultraslanke vormgeving

Toepassing


- Gangen
- Toiletten
- Wachtkamers

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 en DN065C

Versions



Maatschets



Product	D	C
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm

Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Productgegevens



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 en DN065C

Productgegevens



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



DN065B G2 LED10 830-1



DN065B G2 LED10 830

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 en DN065C


-	
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,0046 %
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
IK-classificatie	IK03
IP-codering	IP 20 (voorzijde IP 40)
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Optiektype	Bundelhoek 110°
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële kleurweergave-index	80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleur	White

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	1900 lm
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W	900 lm

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel ingangsvermogen
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	22 W
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	11 W



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 en DN065C

