



Wspaniałe oświetlenie LED

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Korzyści

- Jakość i niezawodność produktów Philips
- Oszczędność energii
- Komfortowe światło rozproszone

Cechy

- Dostępne w wersjach o różnych rozmiarach i strumieniu świetlnym
- Wiele dostępnych barw światła
- Wyjątkowo smukła konstrukcja

Zastosowanie


- Korytarze
- Miejsca ogólnodostępne
- Poczekalnie

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Wersje



Rysunki techniczne



Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Więcej o produkcie



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Więcej o produkcie




Downlight_DN065C_LED20_23W_ D225_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED20_23W_ D225_RD_EU_Back



DN065B G2 LED10 830-1



DN065B G2 LED10 830

-	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,0046 %
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Odporność na uderzenia mech.	IK03
Kod klasy szczelności IP	IP20 (przód IP40)
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Informacje ogólne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Wymienne źródło światła	brak
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	80
Mechanika i korpus	
Kolor	WH

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Umożliwia przełączanie w trybie losowym
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	Brak
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	Brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	od 220 do 240 V V
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	od 220 do 240 V V
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	od 220 do 240 V V

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	od 220 do 240 V V
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	220-240 V
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	220-240 V

Informacje ogólne

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Order Code	Full Product Name	Zawiera zasilacz	Oznaczenie palności	Test rozżarzoným drutem	Typ optyki
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Zawiera zasilacz	Oznaczenie palności	Test rozżarzoným drutem	Typ optyki
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	tak	F	Temperatura 650°C, czas 30 s	110
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	tak	F	Temperatura 650°C, czas 30 s	110


Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowa skuteczność oprawy LED	Znamionowy strumień świetlny
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	(0.433, 0.4045)	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	(0.376, 0.379)	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	(0.433, 0.4045)	3000 K	82,00 lm/W	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowa skuteczność oprawy LED	Znamionowy strumień świetlny
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	(0.376, 0.379)	4000 K	86,00 lm/W	2000 lm
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	(0.4367, 0.3933)	3000 K	86,00 lm/W	900 lm
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742)	4000 K	90,00 lm/W	900 lm

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tolerancja strumienia świetlnego	Moc znamionowa
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W



Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

