



Philips Ledinaire SlimDownlight

Ledinaire Slim Downlight G2

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo.

Benefícios

- Substituição direta de iluminação convencional (CFL-ni e CFL-i)
- Poupanças de energia de até 75%
- Consumos reduzidos de 11 W e 23 W
- Custos de operação reduzidos graças aos seus baixos consumos e longa duração de vida
- Facilidade de instalação e manutenção

Características

- Downlight com tecnologia LED extremamente fina
- Disponível em duas versões: Mini de 1000 lm e Compact de 2000 lm
- Duas temperaturas de cor: 3000 K e 4000 K
- Bom índice de restituição cromática. (5 SCDM)
- Ótica opalina mate
- Driver integrado
- Eficácia >80 lm/W

Aplicação


- Iluminação geral em corredores
- Lojas
- Áreas de recepção
- Áreas de tráfego no interior

Ledinaire Slim Downlight G2

Versions



Desenho dimensional



Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Detalhes do produto



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D

Ledinaire Slim Downlight G2

Detalhes do produto




Downlight_DN065C_LED20_23W_ D225_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED20_23W_ D225_RD_EU_Back



DN065B G2 LED10 830-1



DN065B G2 LED10 830

-	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,0046 %
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +40°C
Aprovação e aplicação	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03
Código de proteção de entrada	IP20 (frontal IP40)
Controles e regulação	
Regulável	false
Informações gerais	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Fonte de luz substituível	false
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Índice de restituição cromática inicial	80
Dados mecânicos e de revestimento	
Cor	WH

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Adequado para uma comutação aleatória
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	Não
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	Não

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	220 a 240 V V
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	220 a 240 V V
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	220 a 240 V V

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	220-240 V
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	220-240 V

Informações gerais

Ledinaire Slim Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Driver incluído	Marca de inflamabilidade	Teste de resistência do cabo	Tipo de ótica
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Driver incluído	Marca de inflamabilidade	Teste de resistência do cabo	Tipo de ótica
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	true	F	Temperatura 650 °C, duração 30 s	110
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	true	F	Temperatura 650 °C, duração 30 s	110


Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	82,00 lm/W	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	900 lm
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W	900 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tolerância do fluxo luminoso	Potência de entrada inicial
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W



Ledinaire Slim Downlight G2

