



LED pur și simplu excelent

Corp de iluminat orientat în jos Ledinaire Slim DN065B G2 și DN065C

Gama LEDINAIRE conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, dotate cu cele mai ridicate niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Suprafață de lumină difuză, confortabilă

Caracteristici

- Sunt disponibile multiple dimensiuni și niveluri de iluminat
- Sunt disponibile multiple culori ale luminii
- Design ultra subțire

Cerere



- Coridoare
- Toalete
- Săli de așteptare

Corp de iluminat orientat în jos Ledinaire Slim DN065B G2 și DN065C

Versions



Cote



Product	D	C
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm

Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Detalii produs



Downlight_DN065C_LED10_11W_ D175_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED10_11W_ D175_RD_EU_back

Corp de iluminat orientat în jos Ledinaire Slim DN065B G2 și DN065C

Detalii produs



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU




Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



Downlight DN065B G2 LED19 830
D200 RD EU



DN065B G2 LED10 830-1



DN065B G2 LED10 830

Corp de iluminat orientat în jos Ledinaire Slim DN065B G2 și DN065C

-	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,0046 %
Application Conditions	
Interval temperatură ambientală	-20 to +40 °C
Approval and Application	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 (față IP40)
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
General Information	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Initial Performance (IEC Compliant)	
Indice inițial de redare a culorii	80
Mechanical and Housing	
Culoare	WH

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Adecvat pentru comutare aleatorie
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	No
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	No
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	No

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	între 220 și 240 V V
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	între 220 și 240 V V
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	între 220 și 240 V V
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	între 220 și 240 V V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	220 to 240 V
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	220 to 240 V
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	220 to 240 V

General Information

Order Code	Full Product Name	Balast inclus	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență	Tip de sistem optic
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	-	-	-
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Balast inclus	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență	Tip de sistem optic
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	Da	F	Temperatură 650 °C, durată 30 s	110
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	Da	F	Temperatură 650 °C, durată 30 s	110
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	Da	F	Temperatură 650 °C, durată 30 s	110

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)





Corp de iluminat orientat în jos Ledinaire Slim DN065B G2 și DN065C

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare inițială corelată	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	(0.433, 0.4045) 6SDCM	3000 K	82,00 lm/W	1900 lm
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	(0.376, 0.379) 6SDCM	4000 K	86,00 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare inițială corelată	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	1900 lm
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	(0.4367, 0.3933) 5SDCM	3000 K	86,00 lm/W	900 lm
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	(0.3794, 0.3742) 5SDCM	4000 K	90,00 lm/W	900 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Toleranță flux luminos	Putere de intrare inițială
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	-	11 W
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	-	23 W
67943900	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	+/-10%	22 W
67947700	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W
67949100	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	+/-10%	11 W



Corp de iluminat orientat în jos Ledinaire Slim DN065B G2 și DN065C

