



Những điểm chấm làm nên sự sáng tạo

UniDot G2

UniDot G2 là bộ đèn LED chiếu sáng điểm xem trực tiếp cho công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và ngoài trời. Nắp quang học độc đáo cùng với nắp cơ học chắc chắn biến UniDot G2 thành bộ đèn lý tưởng cho mặt tiền tòa nhà, cầu, rạp hát, công viên giải trí, cũng như trung tâm giải trí. Có các màu Trắng, Màu đơn sắc, RGB, RGBW và Trắng có thể điều chỉnh. Có ba lựa chọn nắp quang học và giao diện điều khiển DMX giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng, cũng như thiết kế bất tận.

Lợi ích

- Các phiên bản đèn LED công suất thấp và cao để phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng.
- Ba nắp quang học khác nhau phù hợp với mọi ứng dụng xem trực tiếp.
- Thiết kế chắc chắn và tiêu chuẩn IP66 để sử dụng ngoài trời.
- Có tùy chọn giao diện điều khiển DMX512.
- Đi dây nối tiếp thẳng qua đèn cho nguồn điện và dữ liệu DMX thông qua đầu nối IP67.

Tính năng

- Đèn LED có ba kích cỡ với công suất thấp và công suất cao.
- RGBW, RGB, 2700K, 3000K và 4000K tiêu chuẩn.
- 5000K tùy chọn với các màu đơn sắc và màu trắng có thể điều chỉnh.
- Các tùy chọn nắp quang học hình cầu kim cương, trắng đục và phẳng trong suốt.

Ứng dụng

- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Cảnh quan
- Công viên và Quảng trường

UniDot G2

Phiên bản



BGS301 G2 CFC

BGS300 G2 OSC

BGS300 G2 DSC

BGS300 G2 CFC






BGS302 G2 DSC

BGS301 G2 OSC




BGS302 G2 OSC

Bản vẽ kích thước



UniDot G2

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Chi tiết sản phẩm

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Thông tin chung	
Dấu CE	Dấu CE
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gán trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn cửa trụ lắp đứng	-
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)

Order Code	Full Product Name	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Kiểu chụp quang học
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	Ánh sáng trắng ấm	2700 K	Chao đèn/nắp Polycarbonate phẳng
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	Ánh sáng trắng ấm	2700 K	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	Trắng trung tính	4000 K	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	Ánh sáng trắng ấm	2700 K	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	Ánh sáng trắng ấm	2700 K	Chao đèn/nắp Polycarbonate phẳng
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	Trắng trung tính	4000 K	Chao đèn/nắp Polycarbonate phẳng
911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	-	Trắng trung tính	4000 K	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu
911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	160°	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	Chao đèn/nắp polycarbonate hình cầu

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	413 lm	911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	206 lm
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	181 lm	911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	218 lm
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	192 lm	911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	768 lm
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	210 lm	911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	304 lm
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	210 lm	911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	536 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W	911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W	911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W	911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W

UniDot G2

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	9 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W
911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	9 W

