



SunStay - Iluminação solar integrada

SunStay

Sistema de iluminação solar integrado com bateria de lítio ferro-fosfato, painel solar e carregador integrados na luminária. Corpo em alumínio fundido sob pressão para maior robustez e longa vida útil. O suporte de montagem em poste especialmente projetado permite diferentes ângulos de inclinação, montagem lateral e no topo do poste.

Benefícios

- Levar iluminação a lugares sem acesso a rede elétrica;
- Economia de energia;
- Preservação da paisagem, escavação de trincheiras para cabeamento não são necessárias;
- Amigável ao meio ambiente;
- Construção robusta para uma longa vida útil.



Características

- Eficácia de 175lm/W
- Bateria de Lítio Ferro Fosfato substituível para longa duração e operações livres de problemas.
- Controlador de carga MPPT para eficiência máxima
- Compartimento de alumínio fundido sob pressão para solidez e excelente dissipação de calor.
- Suporte de montagem em poste criado especialmente com ângulos de inclinação ajustáveis de 0 a 15 graus, que também pode ser usado em posições de montagem no topo e lateral do poste.
- Perfil de dimerização de fábrica juntamente com sensor PIR para ampliação do tempo de execução.
- Recurso de autodiagnóstico juntamente com indicadores LED de carga, descarga e corte de bateria

Aplicação

- Áreas rurais
- Parques, iluminação de caminho para pedestres
- Indústrias, escritório, escolas
- Shoppings, complexos corporativos, centros comerciais

Desenho dimensional



PHILIPS

Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	>70
Dados elétricos e de operação	
Ciclos de carga e descarga da bateria	2000
Tipo de bateria	Fosfato Ferro Lítio
Tensão da bateria	12.8 V
Tipo do controlador de carga	MPPT
Tensão do painel	17 Vmp, 21 Voc V
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	0 a 35 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Configurabilidade	Configurável de fábrica
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Cinza
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente para carga	0 °C to +45 °C
Intervalo de temperatura ambiente para descarga (quando a luz está acesa)	-20 °C to +35 °C
Local da bateria	Inside Luminaire
Tipo de conexão em rede	Fora do grid

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	5700 K
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	5700 K
919515812983	BRP710 LED30 NW MR 12V LFP AIO Solar	4000 K
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	5700 K
919515813567	BRP710 LED45 CW MR S1 12V FD30 Solar	5700 K
919515813569	BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar	4000 K

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Potência de		Tipo de painel
		Amperes-hora da bateria	pico do painel	
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	13.6 Ah	28 W	Policristalino
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	20 Ah	35 W	Monocristalino
919515812983	BRP710 LED30 NW MR 12V LFP AIO Solar	20 Ah	35 W	Monocristalino

Order Code	Full Product Name	Potência de		Tipo de painel
		Amperes-hora da bateria	pico do painel	
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	30 Ah	60 W	Monocristalino
919515813567	BRP710 LED45 CW MR S1 12V FD30 Solar	30 Ah	60 W	Monocristalino
919515813569	BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar	30 Ah	60 W	Monocristalino

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral	Largura total
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	156 mm	684 mm	369 mm

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral	Largura total
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	156 mm	684 mm	369 mm

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral	Largura total
919515812983	BRP710 LED30 NW MR 12V LFP AIO Solar	156 mm	684 mm	369 mm
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	188 mm	757 mm	511 mm

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral	Largura total
919515813567	BRP710 LED45 CW MR S1 12V FD30 Solar	188 mm	757 mm	511 mm
919515813569	BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar	188 mm	757 mm	511 mm

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Perfil de dimerização solar
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
919515812983	BRP710 LED30 NW MR 12V LFP AIO Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)

Order Code	Full Product Name	Perfil de dimerização solar
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
919515813567	BRP710 LED45 CW MR S1 12V FD30 Solar	5hrs 100% + 7 hrs 30%
919515813569	BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)

