

Yaratıcı Mimari ve Medya Cephe Uygulamaları İçin Doğrudan Görüş Piksel Aydınlatma Armatürleri

UniString

UniString mimari ve medya bina cephesi dış mekan aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüş dizisidir. Sağlam mekanik tasarım, kolay kurulum ve benzersiz optik lensler UniString'i binalar/medya cepheleri, köprüler, arenalar, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen DMX kontrolü seçeneğine sahip simetrik ve asimetrik optik dağılımlar mevcuttur.

Faydaları

- Her türlü uygulama ihtiyacına uyacak şekilde üç boyutta ve üç güç aralığında sunulur.
- Dış mekanda kullanım için sağlam tasarım ve IP66 sınıfı.
- Daha yüksek verimlilik, daha iyi görsel boşluk sağlamak ve yüksek binalar ile kulelerde aydınlatma kirliliğini azaltmak için sunulan asimetrik ışın seçeneği
- IP67 konnektörler aracılığıyla güç ve DMX verileri için dahili kablolama
- Hat veya yüzeye montaj seçeneklerinde kullanılabilir

Özellikler

- Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K
- İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz
- Küçük ve orta boyutlar için 125 mm (merkezden merkeze) standart piksel aralığı
- Büyük boyutlar için 200 mm (merkezden merkeze) standart piksel aralığı
- Özelleştirilmiş montaj hatları mevcuttur (ayrıca satılır)

Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Versions



159A0723



159A0835



159A0345








159A0639



159A0588

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

CE işareti	CE işareti
Tertibat dahildir	Hayır
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn.
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/ şeffaf kapak
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Siyah
----------------	-------

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
74777799	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	110° x 110°	Nötr beyaz	4000 K	108 lm
74733399	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	110° x 110°	Sıcak beyaz	2700 K	67 lm
74802699	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	110° x 110°	Nötr beyaz	4000 K	151 lm
74740199	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	110° x 110°	Nötr beyaz	4000 K	71 lm
74816399	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Nötr beyaz	4000 K	134 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
74777799	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	24 W	74740199	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	16 W
74733399	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	16 W	74816399	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	20 W
74802699	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	20 W			

