



FlexBlend apre la strada agli uffici arredati in modo efficiente e flessibile

FlexBlend, montaggio su superficie

Philips FlexBlend è un'interessante famiglia di apparecchi per illuminazione con montaggio su superficie o sospeso che si aggiunge al modello Flexblend a incasso. Questa gamma di apparecchi per illuminazione permette ai proprietari di edifici di ottimizzare il funzionamento del sistema d'illuminazione offrendo loro una soluzione conforme ai requisiti per gli uffici con un ritorno dell'investimento inferiore a 3-4 anni. FlexBlend assicura la flessibilità richiesta grazie all'adattabilità del design, che permette di installare gli apparecchi in modo semplice e in qualsiasi momento. Anche se oggi l'apparecchio per illuminazione è sospeso, domani, se necessario, sarà possibile adattarlo a un'installazione con montaggio su superficie e viceversa. La gamma di apparecchi per illuminazione sospesi e con montaggio su superficie soddisfa le esigenze degli spazi per ufficio più diversi, dagli ambienti open space, ai corridoi, all'area accoglienza fino alle sale riunioni. FlexBlend è disponibile sia come apparecchio per illuminazione indipendente sia nella versione in linea ed entrambi utilizzano lo stesso modulo di illuminazione. Gli utenti potranno quindi utilizzare FlexBlend come apparecchio indipendente oggi e, domani, in linea. Il controller è integrato nell'apparecchio per illuminazione. Con la rapidità con cui si evolve la tecnologia, la soluzione di illuminazione ideale deve essere pronta a integrare le innovazioni che possono contribuire a ottimizzare ulteriormente le operazioni. Per questo motivo FlexBlend offre tutte le opzioni di connettività attuali ed è predisposto ad accogliere quelle future. In quanto apparecchio per illuminazione System Ready, può essere utilizzato con i sistemi di gestione dell'illuminazione, come Philips SpaceWise, e i sistemi di illuminazione basati sul software come Interact Office cablato (PoE) e Interact Office wireless e/o i sensori più innovativi esistenti e futuri. La gamma di apparecchi per illuminazione è pertanto a prova di futuro e può essere installata senza alcun componente del sistema ed essere poi

FlexBlend, montaggio su superficie

aggiornato sul campo in un secondo momento. Si tratta di un'interessante opportunità per le nuove installazioni e i progetti di rinnovo.

Vantaggi

- Ritorno dell'investimento inferiore a 3 anni
- Un'opzione per ufficio flessibile, grazie alla possibilità di scegliere gli apparecchi per illuminazione più adatti alle diverse aree dell'ufficio
- Pronto per il futuro: scalabile e pronto per essere connesso a controlli e sistemi di illuminazione

Caratteristiche

- Conformità totale ai requisiti per gli uffici ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/sm), livello di illuminazione in linea con i requisiti delle applicazioni per ufficio
- Effetto di luce omogenea e uniforme
- Molteplici opzioni di montaggio, varietà dimensionale e opzioni locali
- Sensori integrati
- Può essere connesso ai sistemi illuminazione basati sul software, ovvero Interact Office

Applicazione

- Uffici
- Istruzione
- Settore sanitario

Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti


Versions





FlexBlend, montaggio su superficie

Versions

FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK



Disegno tecnico



Dati del prodotto



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting




FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH

FlexBlend, montaggio su superficie

Dati del prodotto



FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C O SI



FlexBlend Surface Mounted
SM340C




FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Surface Mounted
SM340C O SI

FlexBlend, montaggio su superficie

Dati del prodotto

FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_ Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
SM340C-MLO-WH-SWZU-12DPP



FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH




FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_ Emergency Lighting



FlexBlend, montaggio su superficie

Dati del prodotto



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C brackets




FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI



FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting


FlexBlend, montaggio su superficie

Dati del prodotto

FlexBlend Surface Mounted
SM340C O BK



FlexBlend Suspended SP340P SI



Informazioni generali

Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Tipo di ottica	Fascio largo
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
-------------	----

Approvazione e applicazione

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Condizioni di applicazione

Livello massimo di attenuazione	1%
---------------------------------	----

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Codice famiglia prodotto
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM341C
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM341C
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM341C

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Codice famiglia prodotto
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM341C
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM341C
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM341C
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM341C
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s	SM340C
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C

Order Code	Full Product Name	Marchio ENEC	Test filo incandescente	Codice famiglia prodotto
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM341C
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM341C
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s	SM340C

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	120 °	4000 K	103 lm/W	3.600 lm
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	120 °	4000 K	103 lm/W	4.000 lm
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	120 °	4000 K	106 lm/W	2.800 lm
Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	120 °	3000 K	102 lm/W	2.800 lm
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	120 °	3000 K	98,5 lm/W	3.600 lm
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	105 lm/W	4.500 lm
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	104 lm/W	5.000 lm
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	120 °	3000 K	103 lm/W	3.500 lm

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	120 °	3000 K	100 lm/W	4.500 lm
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	120 °	4000 K	107 lm/W	2.600 lm
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	120 °	4000 K	125 lm/W	3.500 lm
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	120 °	4000 K	126 lm/W	3.600 lm
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	120 °	3000 K	116 lm/W	3.600 lm
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	120 °	3000 K	123 lm/W	3.500 lm
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	120 °	4000 K	121 lm/W	2.600 lm
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	120 °	4000 K	137 lm/W	2.800 lm
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	120 °	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	138 lm/W	4.500 lm
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	133 lm/W	5.200 lm
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	133 lm/W	2.600 lm
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	120 °	4000 K	125 lm/W	3.500 lm
18144100	SM340C 36S/940 PSD	120 °	4000 K	92 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	MLO ELP3 L120 WH				
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	120 °	4000 K	106 lm/W	2.800 lm
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	120 °	4000 K	103 lm/W	3.600 lm
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	105 lm/W	4.500 lm
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	104 lm/W	5.000 lm
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	107 lm/W	2.600 lm
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	120 °	4000 K	126 lm/W	3.600 lm
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	120 °	4000 K	125 lm/W	3.500 lm
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	- °	4000 K	118 lm/W	4.500 lm
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	- °	4000 K	121 lm/W	5.200 lm
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	- °	4000 K	125 lm/W	4.500 lm
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	- °	4000 K	143 lm/W	3.500 lm

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		luminosa	correlata		
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	- °	4000 K	118 lm/W	4.200 lm
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	- °	4000 K	116 lm/W	3.600 lm
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	120 °	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	120 °	4000 K	131 lm/W	4.200 lm
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	120 °	4000 K	137 lm/W	2.800 lm
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	120 °	3000 K	127 lm/W	2.800 lm
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	120 °	3000 K	131 lm/W	3.600 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	32,5 W
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	35 W
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	39 W
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	32,5 W
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	26,5 W
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	27,5 W
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	36,5 W
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	43 W
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	48 W
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	34 W
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	45 W
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	24 W
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	28 W
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	28,5 W
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	31 W
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	28,5 W
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	21,5 W
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	25 W

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		luminosa	correlata		
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	4.500 lm
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	5.200 lm
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	120 °	3000 K	130 lm/W	3.500 lm
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	4.500 lm
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	2.600 lm
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	3.500 lm

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	20,5 W
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	26,5 W
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	32,5 W
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	39 W
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	19,5 W
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	25 W
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	28 W
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	39 W
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	32,5 W
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	26,5 W
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	35 W
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	43 W
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	48 W
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	24 W
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	32,5 W
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	28,5 W
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	28 W
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	32,5 W

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	38 W
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	39 W
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	36 W
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	24,5 W
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	35,5 W
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	31 W
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	25 W
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	26,5 W
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	32 W
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	22 W
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	27,5 W
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	32,5 W
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	39 W
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	27 W
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	34 W
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	19,5 W
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	25 W
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	25 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	Da +10 a +40° C
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	Da +10 a +40° C
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Da +10 a +40° C
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	Da +10 a +40° C
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	Da +10 a +40° C
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	Da +10 a +40° C
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	Da +10 a +40° C
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	Da +10 a +40° C
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	Da +10 a +40° C
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Da +10 a +40° C
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	Da +10 a +40° C
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	Da +10 a +25 °C
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	Da +10 a +40° C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	Da +10 a +40° C
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Da +10 a +40° C
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	Da +10 a +40° C
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	Da +10 a +40° C
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Da +10 a +40° C
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	Da +10 a +40° C
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Da +10 a +40° C
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Da +10 a +40° C
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Da +10 a +40° C
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Da +10 a +40° C
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Da +10 a +40° C
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	Da +10 a +40° C
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Da +10 a +40° C
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Da +10 a +40° C

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco RAL 9003
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Bianco RAL 9003
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Bianco RAL 9003
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco RAL 9003
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	Bianco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	Bianco RAL 9003
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	Bianco RAL 9003
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco RAL 9003
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco RAL 9003
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	Bianco RAL 9003

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	Bianco RAL 9003
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	Bianco RAL 9003
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Bianco RAL 9003
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	Bianco RAL 9003
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	Bianco RAL 9003
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	Bianco RAL 9003
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	Bianco RAL 9003
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Argento RAL 9006
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	Argento RAL 9006
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	Argento RAL 9006
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	Argento RAL 9006
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	Argento RAL 9006
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	Argento RAL 9006
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Argento RAL 9006
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	Nero RAL 9004
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	Bianco RAL 9003
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Argento RAL 9006
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	Argento RAL 9006
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	Argento RAL 9006
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	Argento RAL 9006
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	Argento RAL 9006
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	Argento RAL 9006
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Argento RAL 9006

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	Argento RAL 9006
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	Argento RAL 9006
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Nero RAL 9004
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	Bianco
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Bianco
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Bianco
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	Bianco
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Bianco
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	Bianco
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco RAL 9003
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Bianco RAL 9003
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Bianco RAL 9003
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Bianco RAL 9003
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	Bianco RAL 9003
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	Bianco RAL 9003
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco RAL 9003
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco RAL 9003
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	Bianco RAL 9003
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	Bianco RAL 9003
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco RAL 9003
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Bianco RAL 9003
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Nero RAL 9004

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	(0.38, 0.37) SDCM <3
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	0.38,0.37
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	0.38,0.37
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	0.38,0.37
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	0.38,0.37
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	-
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	-
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	-
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	-
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	-
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	-
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	-
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	-
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	-
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	-
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	-
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	-
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	-
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	-
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	-
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	-
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	-
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	-
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	-
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	-
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	-
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	-
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	-
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	-
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	-
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	0,05 %
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	-
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	-
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	-
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	-
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	-
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	-
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	-
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	-
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	-
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	-
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	-
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	-
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	-
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	-
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	-
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	-
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	-
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	-
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	-
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	-
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	-
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	-
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	-
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	-
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	-
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	-

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10522500	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18229500	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
18233200	SM340C 28S/930 PSD MLO L120 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18234900	SM340C 36S/930 PSD MLO L120 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18243100	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18244800	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18247900	SM340C 35S/930 PSD MLO L150 WH	Sì (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

FlexBlend, montaggio su superficie

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
18248600	SM340C 45S/930 PSD MLO L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18266000	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18230100	SM340C 36S/940 PSD O L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18235600	SM340C 36S/930 PSD O L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18249300	SM340C 35S/930 PSD O L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18267700	SM341C 26S/940 PSD O L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18236300	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18237000	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18250900	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18251600	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18268400	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18269100	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18255400	SM340C 35S/940 PSD O L150 BK	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18144100	SM340C 36S/940 PSD MLO ELP3 L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18238700	SM340C 28S/940 PSD MLO L120 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18239400	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18252300	SM340C 45S/940 PSD MLO L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18253000	SM340C 50S/940 PSD MLO L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18270700	SM341C 26S/940 PSD MLO L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18271400	SM341C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
18240000	SM340C 36S/940 PSD O L120 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18254700	SM340C 35S/940 PSD O L150 SI	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
70811200	SM340C 45S/940 SRD MLO U4 L150 WH	No
70812900	SM340C 52S/940 SRD PCS U4 L150 WH	No
70813600	SM340C 45S/940 SRD PCS U4 L150 WH	No
70814300	SM340C 35S/940 SRD PCS U4 L150 WH	No
70815000	SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH	No
70816700	SM340C 36S/940 SRD PCS U4 L120 WH	No
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18231800	SM340C 28S/930 PSD PCS L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18232500	SM340C 36S/930 PSD PCS L120 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18241700	SM340C 45S/940 PSD PCS L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18242400	SM340C 52S/940 PSD PCS L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18245500	SM340C 35S/930 PSD PCS L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18246200	SM340C 45S/930 PSD PCS L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18264600	SM341C 26S/940 PSD PCS L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18265300	SM341C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

FlexBlend, montaggio su superficie

