



Oprawy oświetleniowe FlexBlend to czołówka rozwiązań umożliwiających efektywne i elastyczne wyposażenie pomieszczeń biurowych

Oprawa FlexBlend, do montażu natynkowego

Philips FlexBlend to atrakcyjna rodzina opraw oświetleniowych do montażu na powierzchni, podwieszania i wbudowywania. Ta seria opraw umożliwia właścicielom budynków unowocześnienie systemu oświetlenia, oferując rozwiązania zgodne z normami dla biur, zapewniające zwrot z inwestycji przed upływem 3–4 lat. Oprawy FlexBlend zapewniają wymaganą elastyczność dzięki adaptacyjności konstrukcji. Ułatwia to ich instalowanie w terenie, w dowolnym momencie. Nawet jeśli dziś oprawa jest podwieszona, jutro można ją przystosować do montażu na powierzchni w wybranym miejscu. I odwrotnie. . Seria opraw oświetleniowych do montażu natynkowego lub podwieszania pasuje do wielu różnych przestrzeni biurowych,

Oprawa FlexBlend, do montażu natynkowego

takich jak biura na planie otwartym, korytarze, recepcja czy sale konferencyjne. Oprawy FlexBlend można instalować szeregowo lub samodzielnie, wykorzystując w tym celu ten sam moduł oświetleniowy. Umożliwia to użytkownikom wykorzystywanie tych opraw dziś jako oświetlenia samodzielnego, a jutro jako elementu rozwiązania szeregowego. Sterownik jest zintegrowany z oprawą. Technologia zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego idealne rozwiązanie oświetleniowe powinno pozwalać na instalowanie innowacji umożliwiających kolejne optymalizacje. Z tego względu oprawę FlexBlend wyposażono we wszystkie opcje połączeniowe i umożliwiające modernizację w przyszłości. Jako oprawa typu System Ready, może być ona łączona z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Philips SpaceWise, a także z systemami oświetlenia opartymi na oprogramowaniu, takimi jak podłączany przewodowo (PoE) system Interact Office i bezprzewodowy system Interact Office. Można ją też łączyć z istniejącymi i planowanymi innowacjami w dziedzinie czujników. Dzięki temu oprawy oświetleniowe z tej serii są gotowe na wyzwania przyszłości i można je dostarczać bez żadnych elementów systemowych. W kolejnej fazie będzie je można modernizować już w terenie. Oprawy te stanowią atrakcyjne rozwiązanie na potrzeby nowych instalacji oraz renowacji.

Korzyści

- Zwrot z inwestycji przed upływem 3 lat
- Elastyczne oświetlenie biurowe, z możliwością doboru opraw do zastosowania, co umożliwia montaż w różnego rodzaju pomieszczeniach biurowych
- Gotowość na przyszłe wyzwania: możliwość konfiguracji oraz zgodność z układami sterowania i systemami oświetleniowymi

Cechy

- Zgodność z normami ograniczenia oświecenia dla biur ($UGR < 19$, $L65 < 3000 \text{ cd/sm}$), wartość natężenia światła zgodna z wymaganiami dotyczącymi zastosowań biurowych
- Jednorodny i równomierny efekt świetlny
- Różne możliwości montażu, wiele rozmiarów i dodatkowych opcji
- Zintegrowane czujniki
- Gotowość do współpracy z systemami oświetlenia IoT, takimi jak Interact Office

Zastosowanie

- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Obiekty służby zdrowia

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Oprawa FlexBlend, do montażu natkowego

Wersje




FlexBlend Surface Mounted
SM340C O WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS SI



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO SI



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK





FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK

Rysunki techniczne



Oprawa FlexBlend, do montażu natynkowego

Więcej o produkcie



FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI




FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH




FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK

Oprawa FlexBlend, do montażu natynkowego

Więcej o produkcie



FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C brackets




FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI



FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend Surface Mounted
SM340C O BK



FlexBlend Suspended SP340P SI

Oprawa FlexBlend, do montażu natynkowego

Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	ENEC znak plus
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Rodzina produktów	SM340C

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemniania	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ruchu i zbierania światła dziennego)

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzoną drutem
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Temperatura 850°C, czas 30 s
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Temperatura 850°C, czas 30 s
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Temperatura 650°C, czas 30 s
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Temperatura 650°C, czas 30 s
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Temperatura 850°C, czas 30 s
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Temperatura 850°C, czas 30 s
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Temperatura 850°C, czas 30 s
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Temperatura 850°C, czas 30 s
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Temperatura 850°C, czas 30 s

Dane techniczne oświetlenia

Oprawa FlexBlend, do montażu natynkowego

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	108 lm/W	3 500 lm
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	103 lm/W	3 600 lm
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	103 lm/W	4 000 lm
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	125 lm/W	3 500 lm
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	140 lm/W	3 500 lm
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	108 lm/W	3 500 lm

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	108 lm/W	3 500 lm
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	140 lm/W	3 500 lm
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	136 lm/W	3 600 lm
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	131 lm/W	4 200 lm
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	137 lm/W	2 800 lm
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	140 lm/W	3 500 lm

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	32,5 W
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	35 W
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	39 W
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	28 W
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	25 W
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	32,5 W
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	25 W
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	26,5 W
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	32 W
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	20,5 W
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	25 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
10369600	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 WH	Biały, RAL 9003
10397900	SM340C 36S/940 PSD MLO L120 WH	Biały, RAL 9003
10398600	SM340C 40S/940 PSD MLO L120 WH	Biały, RAL 9003
10377100	SM340C 35S/940 PSD O L150 WH	Biały, RAL 9003
10362700	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 SI	Srebrny RAL 9006
10370200	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 SI	Srebrny RAL 9006

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
10371900	SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK	Czarny RAL 9004
10361000	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH	Biały, RAL 9003
10395500	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH	Biały, RAL 9003
10396200	SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH	Biały, RAL 9003
18228800	SM340C 28S/940 PSD PCS L120 WH	Biały, RAL 9003
10363400	SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK	Czarny RAL 9004

