



Foco LED compacto adecuado para ahorrar energía

StoreFit

Los minoristas siempre buscan maneras de reducir la huella medioambiental y el coste energético. Con este proyector StoreFit, las luminarias CDM convencionales se pueden sustituir sin esfuerzo por LED, lo que lleva a un consumo energético significativamente menor. El diseño sutil y compacto reduce la visibilidad del proyector StoreFit en la tienda y mantiene la atención de los compradores sobre la mercancía disponible en los estantes. Como proyector LED asequible, este foco permitirá empezar a ahorrar en costes energéticos de inmediato.

Beneficios

- El pequeño cabezal del foco da como resultado un diseño muy discreto
- Sustitución LED perfecta para luminarias CDM convencionales
- Baja inversión inicial

Características

- Hasta 3900 lm
- Elige entre un acabado blanco o negro (ST201T y ST210Y)
- Disponible en 3000 K, 4000 K y PremiumWhite 3000 K
- Opciones de haz medio o reflector de haz ancho



Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Tiendas de moda

Advertencias y seguridad

- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire presurizado; está prohibido tocar el LED o el reflector
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

Plano de dimensiones



Detalles del producto

StoreFit ST210T, black



Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Información general

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipo	Código de gama de producto
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 unidades	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 unidades	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 unidades	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 unidades	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 unidades	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 unidades	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 unidades	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 unidades	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 unidades	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 unidades	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 unidades	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 unidades	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 unidades	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 unidades	ST210Y
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 unidad	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 unidad	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 unidad	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 unidad	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 unidad	ST210T
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	1 unidad	ST210T
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	1 unidad	ST210T
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	1 unidad	ST210T
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	1 unidad	ST210T
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	1 unidad	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 unidad	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 unidad	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 unidad	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 unidad	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 unidad	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 unidad	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 unidad	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 unidad	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 unidad	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 unidad	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 unidad	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 unidad	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 unidad	ST210T
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	1 unidad	ST210T
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	1 unidad	ST210T

Datos técnicos de la luz (1/2)

		Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso			Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom)	(IRC)	(nom.)		Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom)	(IRC)	(nom.)	
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3000 K	≥80	78 lm/W	3.900 lm	98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3000 K	≥80	78 lm/W	3.900 lm

		Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia luminica	
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom)	cromática (IRC)	(nominal) (nom.)	Flujo luminoso
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	120 lm/W	5.800 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	≥80	116 lm/W	5.800 lm
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	120 lm/W	5.900 lm
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	≥80	123 lm/W	5.900 lm
98282900	ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	≥90	121 lm/W	5.700 lm
98283600	ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	≥90	121 lm/W	5.700 lm
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	7.800 lm
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	7.800 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	108 lm/W	8.100 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	≥80	108 lm/W	8.100 lm
98289800	ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	≥90	128 lm/W	7.700 lm
98290400	ST210Y 39S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	≥90	128 lm/W	7.700 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3.900 lm
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2.700 lm
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2.700 lm
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3.900 lm

		Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia luminica	
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom)	cromática (IRC)	(nominal) (nom.)	Flujo luminoso
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3.900 lm
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	4000 K	≥80	127 lm/W	2.800 lm
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	4000 K	≥80	127 lm/W	2.800 lm
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	4000 K	≥80	109 lm/W	4.100 lm
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	4000 K	≥80	109 lm/W	4.100 lm
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2.700 lm
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2.700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3.900 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3.900 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2.800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2.800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4.100 lm
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4.100 lm
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2.700 lm
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2.700 lm
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
		correlacionada (Nom)	(IRC)	(nom.)	
01191500	ST210T 39S/830 WIA MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3.900 lm
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2.800 lm
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2.800 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Haz medio
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Haz medio
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Haz medio
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Haz medio
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Haz ancho
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Haz ancho
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Haz ancho

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
		correlacionada (Nom)	(IRC)	(nom.)	
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4.100 lm
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4.100 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Haz ancho
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Haz ancho
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Haz ancho
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Haz ancho
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Haz ancho
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Haz ancho
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Haz ancho
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Haz ancho
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Haz ancho
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Reflector de haz medio y alta reflectancia
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Haz ancho

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	50 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	48,5 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	50 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	49 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	48 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	49 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	48 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	69 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	69 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	75 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	75 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	75 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	75 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	22 W
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	22 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	34,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	34,5 W
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	22 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	22 W
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	37,5 W
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	37,5 W
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	22 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	22 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	22 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	34,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	34,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	22 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	22 W
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	37,5 W
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	37,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	-10 °C a +35 °C
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	-10 °C a +35 °C
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	-10 °C a +35 °C
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	+10 °C a +35 °C
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	+10 °C a +35 °C
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	-10 °C a +35 °C
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	-10 °C a +35 °C
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	+10 °C a +35 °C
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	+10 °C a +35 °C
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	-10 °C a +35 °C
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	-10 °C a +35 °C
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	-10 °C a +35 °C
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	-10 °C a +35 °C
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	-10 °C a +35 °C
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	-10 °C a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	-10 °C a +35 °C
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	-10 °C a +35 °C
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	-10 °C a +35 °C
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	-10 °C a +35 °C
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	-10 °C a +35 °C
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	-10 °C a +35 °C
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	-10 °C a +35 °C
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	-10 °C a +35 °C
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	-10 °C a +35 °C
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	-10 °C a +35 °C
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	-10 °C a +35 °C
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	-10 °C a +35 °C
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	-10 °C a +35 °C
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	-10 °C a +35 °C
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	-10 °C a +35 °C
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	-10 °C a +35 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	No
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Regulador inalámbrico
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	No
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Regulador inalámbrico

Order Code	Full Product Name	Regulable
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	No
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Sí
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	No
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	No
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Regulador inalámbrico
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	No
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Sí
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	No
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Sí
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Sí
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Sí
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Sí
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Sí
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Sí
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Sí
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	No
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	No
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	No
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	No
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	No
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	No
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	No
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	No
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Sí
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Sí
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Sí
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Sí
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Sí
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Sí
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Sí
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Sí

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Blanco
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Blanco
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Blanco
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Blanco
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Blanco
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Blanco
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Blanco
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Blanco
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Blanco
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Blanco
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Blanco
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Blanco
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Blanco
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Blanco
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Negro
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Negro
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Negro
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Negro
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Negro
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Negro

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Negro
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Negro
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Negro
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Blanco
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Blanco
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Blanco
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Blanco
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Blanco
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Blanco
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Blanco
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Blanco
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Blanco
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Blanco
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Blanco
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Blanco
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Blanco
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Blanco
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Blanco
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Blanco

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Seguridad clase II
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Seguridad clase II
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Seguridad clase II
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Seguridad clase II
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Seguridad clase II
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Seguridad clase II

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Seguridad clase II
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Seguridad clase II
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Seguridad clase II
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Seguridad clase II
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Seguridad clase II
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Seguridad clase II

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Seguridad clase II
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Seguridad clase II
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Seguridad clase I
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Seguridad clase II
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Seguridad clase II
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Seguridad clase II
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Seguridad clase II
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Seguridad clase II
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Seguridad clase II
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Seguridad clase II
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Seguridad clase II
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Seguridad clase I
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Seguridad clase I
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Seguridad clase I

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Seguridad clase I
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Seguridad clase I
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Seguridad clase I
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Seguridad clase I
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Seguridad clase I
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Seguridad clase II
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Seguridad clase II
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Seguridad clase II
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Seguridad clase II
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Seguridad clase II
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Seguridad clase II
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Seguridad clase II
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	No aplicable
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	No aplicable
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	No aplicable
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	No aplicable
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	No aplicable
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	No aplicable
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	1%
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	No aplicable
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	No aplicable
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	No aplicable
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	No aplicable
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	No aplicable
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	No aplicable
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	No aplicable
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	No aplicable
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	No aplicable
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	No aplicable
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	No aplicable
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	No aplicable
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	No aplicable
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	No aplicable
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	No aplicable
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	No aplicable
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	No aplicable
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	No aplicable
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	No aplicable
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	No aplicable
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	No aplicable
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	No aplicable
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	No aplicable

