



Spot LED compact favorisant les économies d'énergie

StoreFit

Les détaillants sont toujours à la recherche de solutions pour réduire leur empreinte environnementale et leurs coûts énergétiques. Avec ce projecteur StoreFit, les luminaires CDM conventionnels peuvent être remplacés facilement par des LED, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Le design fin et compact permet de fondre le projecteur StoreFit dans le décor du magasin tandis que l'éclairage seul attire l'attention des acheteurs sur les marchandises en vente. Avec ce projecteur LED abordable, vous commencerez immédiatement à faire des économies d'énergie.

Avantages

- La petite tête de spot offre un design très discret
- L'alternative à LED parfaite pour les luminaires CDM classiques
- Faible investissement initial

Fonctions

- Jusqu'à 3 900 lm
- Choisissez parmi une finition blanche ou noire (ST201T et ST210Y)
- Disponible en 3 000 K, 4 000 K et PremiumWhite 3 000 K
- Options de réflecteur à faisceau semi-extensif ou à faisceau extensif



Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Boutiques de mode

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

StoreFit ST210T, black



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 unités	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 unités	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 unités	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 unités	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 unités	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 unités	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 unités	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 unités	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 unités	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 unités	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 unités	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 unités	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 unités	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 unités	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 unité	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 unité	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 unité	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 unité	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 unité	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 unité	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 unité	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 unité	ST210T
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	1 unité	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 unité	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 unité	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 unité	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 unité	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 unité	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 unité	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 unité	ST210T

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3000 K	≥80	78 lm/W	3 900 lm
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3000 K	≥80	78 lm/W	3 900 lm
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	120 lm/W	5 800 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	≥80	116 lm/W	5 800 lm
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	120 lm/W	5 900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	≥80	123 lm/W	5 900 lm
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	3000 K	≥90	121 lm/W	5 700 lm
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	3000 K	≥90	121 lm/W	5 700 lm
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	7 800 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	7 800 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	108 lm/W	8 100 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	≥80	108 lm/W	8 100 lm
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	3000 K	≥90	128 lm/W	7 700 lm
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	3000 K	≥90	128 lm/W	7 700 lm
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Faisceau extensif
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Faisceau extensif
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Faisceau extensif
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Faisceau extensif
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	50 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	48,5 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	50 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	49 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	48 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	49 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	48 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	69 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	69 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	75 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	75 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	75 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	75 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	22 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	-10 à +35 °C
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	-10 à +35 °C
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	-10 à +35 °C
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	-10 à +35 °C
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	+10 à +35 °C
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	+10 à +35 °C
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	-10 à +35 °C
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	-10 à +35 °C
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	+10 à +35 °C
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	+10 à +35 °C
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	-10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Faisceau extensif
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Faisceau extensif
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	22 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	34,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	22 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	22 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	37,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	37,5 W
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	22 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	-10 à +35 °C
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	-10 à +35 °C
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	-10 à +35 °C
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	-10 à +35 °C
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	-10 à +35 °C
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	-10 à +35 °C
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	-10 à +35 °C
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	-10 à +35 °C
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	-10 à +35 °C
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	-10 à +35 °C
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	-10 à +35 °C
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	-10 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Non
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Variateur sans fil
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Non
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Variateur sans fil
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Non
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Variateur sans fil
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Non
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Oui
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Non
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Variateur sans fil
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Non
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Variateur sans fil
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Non
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Oui
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Non
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Non
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Non
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Non
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Non
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Non
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Non
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Non
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Non
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Non
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Non
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Non
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Non
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Non
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Blanc
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Blanc
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Blanc
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Blanc
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Blanc
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Blanc
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Blanc
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Blanc
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Blanc
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Blanc
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Blanc
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Blanc
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Blanc
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Blanc
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Noir
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Noir
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Noir
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Noir
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Noir
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Noir
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Noir
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Blanc
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Blanc
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Blanc
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Blanc
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Blanc
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Blanc
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Blanc
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Blanc

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Classe de sécurité II
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Classe de sécurité II
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Classe de sécurité II
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Classe de sécurité II
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Classe de sécurité II
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Classe de sécurité II
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Classe de sécurité II
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Classe de sécurité II
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Classe de sécurité II
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Classe de sécurité II
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Classe de sécurité II
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Classe de sécurité II
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Classe de sécurité II
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Classe de sécurité I
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Classe de sécurité I
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Classe de sécurité I
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Classe de sécurité I
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Classe de sécurité I
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Classe de sécurité I
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Classe de sécurité I
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Classe de sécurité I
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Classe de sécurité I
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Classe de sécurité I
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Classe de sécurité I
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Classe de sécurité I

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Classe de sécurité I
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Classe de sécurité I

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Classe de sécurité I
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Classe de sécurité I

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Non applicable
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Non applicable
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Non applicable
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Non applicable
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Non applicable
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Non applicable
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Non applicable
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Non applicable
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Non applicable
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Non applicable
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Non applicable
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Non applicable
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Non applicable
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Non applicable
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Non applicable
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Non applicable
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Non applicable
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Non applicable
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Non applicable
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Non applicable
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Non applicable
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Non applicable

