PHILIPS

Lighting



Kompaktowy punktowy reflektor LED zapewniający oszczędność energii

StoreFit

Sprzedawcy detaliczni konsekwentnie poszukują sposobów na zmniejszenie wpływu oferowanych produktów na środowisko oraz obniżenie kosztów zużycia energii. Dzięki reflektorowi StoreFit konwencjonalne oprawy oświetleniowe CDM można bez trudu wymienić na oprawy LED, co prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Subtelna i kompaktowa konstrukcja zmniejsza widoczność projektora StoreFit w sklepie i pozwala klientom skupić uwagę na eksponowanych towarach. Ten przystępny cenowo reflektor LED pozwala od razu obniżyć koszty zużycia energii.

Korzyści

- Mała głowica zapewnia bardzo dyskretna konstrukcję
- Znakomity zamiennik LED dla konwencjonalnych opraw CDM
- Niskie koszty inwestycyjne

Cechy

- Do 3900 lm
- Do wyboru wykończenie w kolorach białym lub czarnym (ST201T i ST210Y)
- Dostępny w wersjach 3000 K, 4000 K i PremiumWhite 3000 K
- Opcje odbłyśnika o średniej lub szerokiej wiązce


Zastosowanie


- Małe sklepy
- Supermarkety i hipermarkety
- Sklepy z odzieżą

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.


Rysunki techniczne





Więcej o produkcie

StoreFit ST210T, black



Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Rodzina produktów
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 jednostki	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 jednostki	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 jednostki	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 jednostki	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 jednostki	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 jednostki	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 jednostki	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 jednostki	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 jednostki	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 jednostki	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 jednostki	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 jednostki	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 jednostki	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 jednostki	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 jednostka	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 jednostka	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 jednostka	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 jednostka	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 jednostka	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 jednostka	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 jednostka	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 jednostka	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 jednostka	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 jednostka	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 jednostka	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 jednostka	ST210T
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	1 jednostka	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 jednostka	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 jednostka	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 jednostka	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 jednostka	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 jednostka	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 jednostka	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 jednostka	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 jednostka	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 jednostka	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 jednostka	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 jednostka	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 jednostka	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 jednostka	ST210T

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3000 K	≥80	78 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3000 K	≥80	78 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	120 lm/W	5 800 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	≥80	116 lm/W	5 800 lm
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	120 lm/W	5 900 lm
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	≥80	123 lm/W	5 900 lm
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	3000 K	≥90	121 lm/W	5 700 lm
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	3000 K	≥90	121 lm/W	5 700 lm
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	7 800 lm
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	7 800 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	108 lm/W	8 100 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	≥80	108 lm/W	8 100 lm
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	3000 K	≥90	128 lm/W	7 700 lm
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	3000 K	≥90	128 lm/W	7 700 lm
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	≥80	109 lm/W	4 100 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	3000 K	≥80	122 lm/W	2 700 lm
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	3000 K	≥80	113 lm/W	3 900 lm
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	4000 K	≥80	127 lm/W	2 800 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Średni rozsył światła
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Średni rozsył światła
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Szeroki rozsył światła
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Szeroki rozsył światła
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Szeroki rozsył światła
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Szeroki rozsył światła
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Szeroki rozsył światła
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Szeroki rozsył światła
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Odbłyśnik o średnim rozsyle światła i wysokim stopniu odbicia
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Szeroki rozsył światła

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	50 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	48,5 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	50 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	49 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	48 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	49 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	48 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	69 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	69 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	75 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	75 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	75 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	75 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	22 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	22 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	34,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	22 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	22 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	37,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	37,5 W
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	22 W
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	22 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	34,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	34,5 W
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	22 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	22 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	22 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	34,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	34,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	22 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	22 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Od -10°C do +35°C
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Od -10°C do +35°C
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Od -10°C do +35°C
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Od +10°C do +35°C
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Od +10°C do +35°C
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Od -10°C do +35°C
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Od -10°C do +35°C
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Od +10°C do +35°C
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Od +10°C do +35°C
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Od -10°C do +35°C
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Od -10°C do +35°C
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Od -10°C do +35°C
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Od -10°C do +35°C
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Od -10°C do +35°C
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Od -10°C do +35°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Od -10°C do +35°C
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Od -10°C do +35°C
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Od -10°C do +35°C
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Od -10°C do +35°C
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Od -10°C do +35°C
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Od -10°C do +35°C
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Od -10°C do +35°C
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Od -10°C do +35°C
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Od -10°C do +35°C
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Od -10°C do +35°C
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Od -10°C do +35°C
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Od -10°C do +35°C
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Od -10°C do +35°C
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Od -10°C do +35°C
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Od -10°C do +35°C
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Od -10°C do +35°C
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Od -10°C do +35°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nie
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Bezprzewodowe sterowanie
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Bezprzewodowe sterowanie
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nie
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Bezprzewodowe sterowanie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nie
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Tak
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nie
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Bezprzewodowe sterowanie
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nie
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Bezprzewodowe sterowanie
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nie
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Tak
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nie
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nie
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nie
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nie
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nie
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nie
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nie
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nie
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Tak
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Tak
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Tak
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Nie
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nie
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nie
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nie
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nie
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nie
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nie
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nie
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Tak
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Tak
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Tak
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Tak
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Tak
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Biel
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Biel
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Biel
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Biel
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Biel
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Biel
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Biel
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Biel
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Biel
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Biel
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Biel
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Biel
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Biel
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Biel
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Czarny
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Czarny
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Czarny
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Czarny
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Czarny
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Czarny

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Czarny
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Czarny
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Czarny
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Czarny
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Czarny
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Czarny
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Biel
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Biel
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Biel
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Biel
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Biel
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Biel
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Biel
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Biel
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Biel
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Biel
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Biel
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Biel
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Biel
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Biel

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Klasa bezpieczeństwa I
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Klasa bezpieczeństwa I
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Klasa bezpieczeństwa I
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Klasa bezpieczeństwa I
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Klasa bezpieczeństwa I
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Klasa bezpieczeństwa I
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Klasa bezpieczeństwa I
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Klasa bezpieczeństwa I
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Klasa bezpieczeństwa II
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Klasa bezpieczeństwa II
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Klasa bezpieczeństwa II
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Klasa bezpieczeństwa II

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa I
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Klasa bezpieczeństwa I
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa I
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Klasa bezpieczeństwa I
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa I
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Klasa bezpieczeństwa I
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Klasa bezpieczeństwa I
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Klasa bezpieczeństwa I
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Klasa bezpieczeństwa II
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Klasa bezpieczeństwa II
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Klasa bezpieczeństwa II
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nie dotyczy
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nie dotyczy
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nie dotyczy
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nie dotyczy
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nie dotyczy
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nie dotyczy
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nie dotyczy
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nie dotyczy
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nie dotyczy
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nie dotyczy
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nie dotyczy
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nie dotyczy
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nie dotyczy
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Nie dotyczy
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Nie dotyczy
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Nie dotyczy
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Nie dotyczy
98260700	ST210T 27S/830 PSU MB WH	Nie dotyczy
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nie dotyczy
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nie dotyczy
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nie dotyczy
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nie dotyczy
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nie dotyczy
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nie dotyczy
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Nie dotyczy
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Nie dotyczy
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Nie dotyczy
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Nie dotyczy
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Nie dotyczy
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Nie dotyczy

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.