



Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia światłówkowego LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P

Lampa CorePro LED PLC 2P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Korzyści

- Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty konserwacji dzięki 2-, 3-krotnie dłuższemu okresowi eksploatacji niż konwencjonalnych lamp
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejących opraw oświetleniowych na technologię LED
- Całkowicie bezpieczny produkt i proces instalacji

Cechy

- Wysoka energooszczędność
- Łatwa instalacja
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw
- Bez rtęci

CorePro LED PLC 2P

Zastosowanie

- Zastosowania w hotelach, sklepach, biurach, przemyśle i w mieszkaniach

Wersje





CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1



SPPR MLEDGA 0027

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm
CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

CorePro LED PLC 2P

Informacje ogólne	
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 35°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PL-C

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
70659600	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	G24d-1
70661900	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	G24d-1
54127200	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	G24d-2
54129600	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	G24d-2
54123400	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	G24d-3
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	G24d-3

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod	Strumień
		Temperatura Barwowa (Nom)		
70659600	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	3000 K	830	475 lm
70661900	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4000 K	840	500 lm
54127200	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	3000 K	830	650 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod	Strumień
		Temperatura Barwowa (Nom)		
54129600	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	4000 K	840	700 lm
54123400	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	3000 K	830	950 lm
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	4000 K	840	1 000 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70659600	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	4,5 W
70661900	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4,5 W
54127200	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
54129600	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6,5 W
54123400	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8,5 W
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura
		obudowy (Nom)
70659600	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	60 °C
70661900	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	60 °C
54127200	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura
		obudowy (Nom)
54129600	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	65 °C
54123400	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	75 °C
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	75 °C

Certyfikaty i zastosowania

CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
70659600	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	5 kWh
70661900	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	5 kWh
54127200	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	7 kWh
54129600	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	7 kWh
54123400	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	9 kWh
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	9 kWh

