



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Kapea valonsäde

OptiVision on epäsymmetrinen valonheitin, jossa yhdistyvät kompaktit mitat ja erittäin korkea hyötysuhde. Saatavilla on kapean, keskileveän ja leveän valokeilan versiot joustavaan asennukseen. Häiriövalo, häikäisy ja ylöspäin karkaava valo on rajattu tehokkaasti. OptiVisionissa voidaan käyttää monimetallilamppuja hyvään värintoistoon tai korkeapainenatriumlamppuja taloudelliseen toimintaan. Epäsymmetrinen optiikka varmistaa erinomaisen hukkavalon hallinnan sekä häikäisyn ja ylöspäin suuntautuvan valovuodon rajoittamisen. Optiikan suurin tehokkuus saavutetaan 60° kulmassa ja terävä valon katkaisu 80° kulmassa. MHN-LA/FC-lamput takaavat miellyttävän ja luonnollisen värintoiston sekä viihtyisän tunnelman.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-	Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Liitäntälaite	-	Valonlähteiden lukumäärä	1
Tuoteperheen koodi	MVP507 [OPTIVISION]	Valonlähteen väri	842 Neutraali valkoinen
Arvoasteikko	Räätälöitävä	Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
CE-merkintä	Kyllä	Valaisimen valokeilan hajautus	-
Takuuaika	1 vuotta	Optiikan tyyppi, ulkotila	Kapea valonsäde
Tulenarkuusmerkintä	-	Käyttö- ja sähkö tiedot	
ENEC-merkintä	-	Tulojännite	400 V
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Viivatiheys	50 to 60 Hz
Valaistuksen tekniset tiedot		Virrankulutus	2 000 W
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-	Liitäntä	Ruuviliitin
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-	Kaapeli	-

OptiVision MVP507

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-30...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Alumiini
Asennuslaite	Asennuskiinnike, säädettävä
Optisen kuvun/linssin muoto	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Kokonaiskorkeus	386 mm
Tehokas heijastettu alue	0,16 m²

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
---------------------	--

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
---------------------------------	-------------------------------

Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	-
--	---

Kestävän kehityksen profiili	-
------------------------------	---

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
-------------------	-----------------

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
-----------------------	--------------------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI
Koko tuotenimi	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI
Full EOC	871155915198400
Tilauskoodi	15198400
Tuotekoodi (12NC)	910400184812
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711559151984
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711559151984

Mittapiirros

