



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Feixe estreito

OptiVision é uma luminária de iluminação descendente assimétrica que combina as dimensões compactas com uma eficiência muito elevada. Disponível com feixes estreitos, médios e largos para flexibilidade de aplicação, proporciona um excelente controlo da luz dispersa e limitação do encandeamento e perda de luz no sentido ascendente. OptiVision pode incluir lâmpadas de haleto metálico para uma boa composição de cores, ou lâmpadas de sódio de alta pressão para um funcionamento económico. O excelente controlo da luz dispersa e a limitação do encandeamento e perda de luz no sentido ascendente são assegurados pelas ópticas assimétricas, que atingem o pico de intensidade a 60º e um corte preciso de luz a 80º. As lâmpadas MHN-LA/FC asseguram uma composição de cores agradável e natural e uma atmosfera confortável.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Código da família das lâmpadas	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Número de unidades de equipamento	-	Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Equipamento	-	Color rendering index (CRI)	>80
Código da família de produtos	MVP507 [OPTIVISION]	Cor da fonte de luz	842 branco neutro
Escala de valor	Especificação	Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Marca CE	Sim	Difusão do feixe de luz da luminária	-
Período de garantia	1 anos	Tipo de ótica exterior	Feixe estreito
Marca de inflamabilidade	-		
Marca ENEC	-	Tensão de entrada	400 V
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de linha	50 to 60 Hz
		Consumo de Energia	2.000 W
		Ligação	Conector de parafuso
Caraterísticas técnicas da luz			
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna			

OptiVision MVP507

Cabo	-
------	---


Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 a +35 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Interface de controlo	-
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	-
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Alumínio
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Forma do difusor ótico	-
Acabamento do difusor ótico	-
Altura total	386 mm
Área projetada eficaz	0,16 m²

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Desenho dimensional



Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
---	--

Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	-
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI
Nome do produto completo	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI
Código do produto completo	871155915198400
Código de encomenda	15198400
N.º material (12NC)	910400184812
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711559151984
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8711559151984

