



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Smalstrålande ljusfördelning

OptiVision är en armatur för asymmetriskt nedåtriktat ljus som kombinerar en kompakt design med hög effektivitet. Den finns i smal-, mellan- och bredstrålande utförande för flexibel användning, och spilljuset liksom bländningsrisken och det uppåtriktade spilljuset kontrolleras perfekt. OptiVision kan användas med metallhalogenlampor för god färgåtergivning eller högtrycksnatriumlampor för lägre driftkostnad. Spilljuset liksom bländningsrisken och det uppåtriktade spilljuset kontrolleras perfekt med hjälp av asymmetrisk optik som uppnår maximal ljusstyrka vid 60° och en skarp avskärmning av ljus vid 80°. MHN-LA/FC-ljuskällorna garanterar behaglig och naturlig färgåtergivning samt skön atmosfär.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Standardvinkel för sidoingång	-
Antal driftdonsenheter	-	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K
Driftdon	-	Färgåtergivningsindex	>80
Produktfamiljskod	MVP507 [OPTIVISION]	Ljuskällans färg	842 neutralvit
Värdetrappa	Specifikation	Typ av optisk kåpa	Plant glas
CE-märkning	Ja	Armaturens ljusstrålefördelning	-
Garantitid	1 år	Optiktyp utomhus	Smalstrålande ljusfördelning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Drift och elektricitet	
ENEC-märkning	-	Ingångsspänning	400 V
EU RoHS-kompatibel	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusteknik		Effektförbrukning	2 000 W
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-	Anslutning	Skruvkontakt

OptiVision MVP507

Kabel	-
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 till +35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Aluminium
Monteringsenhet	Justerbart montagefästet
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-
Total höjd	386 mm
Effektiv projicerad yta	0,16 m²
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI
Fullständigt produktnamn	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI
Full EOC	871155915198400
Beskrivning av lokal kod	7762435
Beställningsnummer	15198400
Materialnummer (12NC)	910400184812
Lokal kod	7762435
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559151984
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559151984

Måttskiss

