



OptiVision

MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Haz ancho

Optivision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación lumínica. Optivision admite lámparas de halogenuros metálicos para ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión para obtener un rendimiento más económico. Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su máxima intensidad a 60º y la función de corte del haz de luz a 80º. Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color agradable y una atmósfera natural.

Datos del producto

Información general			
Código de familias de lámparas	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Número de unidades de equipo	-	Temperatura de color correlacionada (Nom)	5600 K
Equipo	-	Índice de reproducción cromática (IRC)	>90
Código de gama de producto	MVP507 [OPTIVISION]	Color de la fuente de luz	956 luz natural
Escalera de valor	Avanzada	Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Marca CE	Sí	Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Período de garantía	1 años	Tipo de óptica exterior	Haz ancho
Marca de inflamabilidad	-	Operativos y eléctricos	
Certificado ENEC	-	Tensión de entrada	400 V
Conforme con EU RoHS	Sí	Line Frequency	50 to 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	2.000 W
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-	Conexión	Conector de tornillo

Cable	-
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +35 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Anclaje de montaje ajustable
Forma del cierre óptico/lente	-
Acabado de cierre óptico/lente	-
Altura global	386 mm
Área de proyección efectiva	0,16 m²
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI
Nombre completo del producto	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI
Full EOC	871155915207300
Código de pedido	15207300
Código 12NC	910400188812
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559152073
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711559152073

Plano de dimensiones



