



# EFix montagem à superfície TCS260

## TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH

EFix surface mounted, 2, 54 W, 840 branco neutro, HF Standard, Ótica de elevado brilho, dupla parabólica, fechada, Branco

A gama de luminárias EFix TL5 é uma escolha dedicada e económica de iluminação inovadora que permite enormes poupanças energéticas quando se substitui as antigas instalações electromagnéticas pela mais recente tecnologia da Philips. O desempenho óptico da gama cumpre as mais recentes normas EN-12464, o que garante uma melhor qualidade da iluminação em todas as aplicações. Utilizadas em combinação com o equipamento de alta frequência, as lâmpadas Philips MASTER TL5 permitem a realização de enormes poupanças energéticas. É possível aumentar ainda mais estas poupanças com a utilização do controlo de luz do dia Luxsense integrado na luminária. As linhas práticas da EFix combinam com as luminárias montadas à superfície (TCS260) e suspensas (TPS262) num único design. Graças à cobertura de topo de fácil remoção da luminária, é possível regular o feixe para proporcionar iluminação directa ou directa/indirecta. A EFix é fornecida com lâmpadas e está pronta a instalar, minimizando o tempo de instalação. A EFix encastrada TBS260 completa a "gama de luminárias" da Philips para aplicações de iluminação geral em escritórios e lojas.

### Dados do produto

| Informações gerais             |                               | Caraterísticas técnicas da luz |                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Código da família das lâmpadas | TL5 [TL5]                     | Marca CE                       | Sim                                                  |
| Equipamento                    | HFS [HF Standard]             | Marca de inflamabilidade       | Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis |
| Código da família de produtos  | TCS260 [EFix surface mounted] | Número de fontes de luz        | 2                                                    |
| Escala de valor                | Performance                   |                                |                                                      |
| Controlo incorporado           | -                             |                                |                                                      |

EFix montagem à superfície TCS260

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Cor da fonte de luz   | 840 branco neutro                                  |
| Tipo de ótica         | Ótica de elevado brilho, dupla parabólica, fechada |
| Tipo de difusor ótico | -                                                  |

Funcionamento e caraterísticas elétricas

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensão de entrada  | 220 a 240 V |
| Consumo de Energia | 54 W        |

Características mecânicas e compartimento

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Distância do comprimento do ponto de fixação (Nom.) | 1.000 mm |
| Cor do compartimento                                | Branco   |
| Comprimento global                                  | 1.241 mm |

Aprovação e aplicação

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Código de proteção de entrada | IP20 [Proteção de dedos] |
|-------------------------------|--------------------------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Classe de proteção IEC | Classe de segurança I |
|------------------------|-----------------------|



Condições de aplicação

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Adequado para uma comutação aleatória | Não aplicável |
|---------------------------------------|---------------|

Dados do produto

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH |
| Nome do produto completo                  | TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH |
| Código do produto completo                | 872790061231800            |
| Código de encomenda                       | 61231800                   |
| N.º material (12NC)                       | 910402385912               |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                          |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8727900612318              |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                          |
| EAN/UPC – Caso                            | 8727900612318              |

Desenho dimensional



| Product                    | A        | B      | C        |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH | 1.000 mm | 500 mm | 1.241 mm |

