



OptiVision MVP507

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	1.000 W
Connexion	Connecteur à visser
Câble	-

Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Aluminium
Dispositif de montage	Support de montage réglable
Forme du cache optique/de la lentille	-
Finition du cache optique/de la lentille	-
Hauteur totale	386 mm
Surface projetée effective	0,16 m²

Approbation et application

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
----------------------	--

Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	-
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable
-----------------------------	----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	MVP507 SON-T1000W K WB SI
Nom de produit complet	MVP507 SON-T1000W K WB SI
Code EOC	871155954629200
Code de commande	54629200
Code 12NC	910403025312
Code de commande local	MVP507S1000KWS
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559546292
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559546292

Schéma dimensionnel



