



OptiVision MVP507

MVP507 SON-T1000W WB SI

OPTIVISION, SON-T, 1000 W, Brede bundel

OptiVision is een asymmetrische downlighting armatuur die compacte afmetingen paart aan zeer hoge efficiëntie. Dankzij de uitvoeringen met smalle, middelbrede en brede bundels biedt de armatuur toepassingsflexibiliteit, een uitstekende controle op strooilicht en een beperking van verblinding en opwaartse lichtstraling. OptiVision biedt met metaalhalogeenlampen een uitstekende kleurweergave of verbruikt weinig energie met hogedruk-natriumlampen. De uitstekende controle op strooilicht en de beperking van verblinding en opwaartse straling worden bereikt door asymmetrische optieken die een piekintensiteit bereiken bij 60° en een scherpe lichtafsnede bij 80°. De MHN-LA/FC lampen garanderen een plezierige en natuurlijke kleurweergave en een comfortabele atmosfeer.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]	Kleurweergave-index (CRI)	-
Aantal VSA's	-	Kleur lichtbron	-
VSA	-	Type lichtkap	Vlak glas
Code productfamilie	MVP507 [OPTIVISION]	Bundelspreiding armatuur	-
Waardeschaal	Best	Optiektype buiten	Brede bundel
CE-markering	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	1 jaar	Ingangsspanning	230 V
Brandbaarheidsmarkering	-	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
ENEC-markering	-	Energieverbruik	1.000 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Aansluiting	Schroefconnector
Gegevens lichttechniek		Kabel	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-		
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-		

OptiVision MVP507

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +35 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Aluminium
Bevestigingsvoorziening	Verstelbare montagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale hoogte	386 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,16 m²

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
--------------------	--

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MVP507 SON-T1000W WB SI
Volledige productnaam	MVP507 SON-T1000W WB SI
Full EOC	871155954632200
Bestelcode	54632200
Materiaalnr. (12NC)	910403025612
Lokale code	MVP507S1000WS
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559546322
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559546322

Maatschets

