

LED Step-Light

BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006

LED Low Power, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated driver, this affordable post-top LED solution delivers a comfortable asymmetric footlight to meet your landscaping needs.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-LP [LED Low Power]
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Light source engine type	LED
Marca CE	Marca CE
Período de garantia	1 anos
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	55 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	20,37 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato resistente a raios UV

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	2,8 W
Fator de potência (fração)	0.35
Conexão	Bloco de conexão do parafuso
Cabo	Cabo sem plugue de três polos
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	1

LED Step-Light

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N


Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Metal-plástico
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e branco
Dispositivo de montagem	Fixação de parafuso Allen
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	145 mm
Largura total	145 mm
Altura geral	103 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	103 x 145 x 145 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP67 [Proteção contra a penetração de poeira, impermeável]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Nome do produto completo	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Full EOC	910403302002
Descrição do código local	LUMINARIA LED BWG15050WWPSU220IP679006
Código de encomenda	910403302002
Nº do material (12NC)	910403302002
Código local	910403302002
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8710163279039
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24
EAN/UPC – caixa	8710163279435

Desenho dimensional





© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 29 - Dados sujeitos a alteração