



LED Bollard II

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006

LED Low Power, 830 ánh sáng trắng ấm, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 220 đến 240 V

Con người luôn muốn tạo ra bầu không khí dễ chịu quanh công trình của mình – góp phần thu hút sự chú ý của khách tham quan, khiến họ cảm thấy thoải mái và muốn quay trở lại. Họ mong muốn tạo ra một môi trường hấp dẫn với chất lượng chiếu sáng tối ưu ở mức chi phí tối thiểu. Kết hợp giữa các bóng đèn LED công suất thấp và bộ điều khiển tích hợp, LED Bollard II mang đến giải pháp chiếu sáng LED với chi phí hợp lý, đáp ứng các nhu cầu tạo cảnh quan của khách hàng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Màu sắc nguồn sáng	
Mã dòng bóng đèn	LED-LP [LED Low Power]	830 ánh sáng trắng ấm	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Kiểu chụp quang học	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Chao đèn/nắp Polycarbonate chống UV	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Vận hành và điện	
Loại nguồn sáng	LED	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thang giá trị	Hiệu suất	Tần số dòng	50 to 60 Hz
Bộ điều khiển gắn kèm	-	Mức tiêu thụ điện	7 W
Dấu CE	Dấu CE	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.4
Thời hạn bảo hành	1 năm	Kết nối	Khối nổi vít
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường	Cáp	Cáp không có phích cắm 3 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B		1	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Nhiệt độ	
Quang thông	150 lm	Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K	-20 đến +40°C	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	21,43 lm/W	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

LED Bollard II

Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Nhôm và trắng
Thiết bị lắp đặt	Bản đế
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Chiều cao tổng thể	800 mm
Đường kính tổng thể	180 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK10 [20 J chống phá hoại]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 9006
Mã sản phẩm đầy đủ	910403308302
Mã đơn hàng	910403308302
Số vật liệu (12NC)	910403308302
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163278940
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8710163279343

Bản vẽ kích thước

