



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Faisceau extensif

OptiVision est un projecteur asymétrique qui allie dimensions compactes et très haute efficacité. Disponible avec des faisceaux intensifs, semi-intensifs et extensifs pour une plus grande flexibilité d'application, il offre un excellent contrôle de la lumière parasite et une limitation de l'éblouissement et de la fuite de lumière vers le haut. Le projecteur OptiVision peut accueillir des lampes à halogénures métalliques pour un bon rendu des couleurs ou des lampes à sodium haute pression pour un fonctionnement économique. L'excellent contrôle de la lumière diffuse et la limitation de l'éblouissement et des fuites de lumière vers le haut sont assurés par des optiques asymétriques atteignant l'intensité max à 60° et un défilement net à 80°. Le rendu agréable et naturel des couleurs et l'atmosphère confortable sont garantis par des lampes MHN-LA/FC.

Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Code famille lampe	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-
Nombre d'appareillages	-	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Appareillage	-	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Code famille de produits	MVP507 [OPTIVISION]	Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Valeur ajoutée	Premium	Température de couleur	740 blanc neutre
Marquage CE	Oui	Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Garantie	1 ans	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Inflammabilité	-	Type d'optique d'extérieur	Faisceau extensif
Marquage ENEC	-	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Tension d'entrée	400 V

OptiVision MVP507

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	2.000 W
Connexion	Connecteur à visser
Câble	-
Température	
Gamme de températures ambiantes	-30 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Aluminium
Dispositif de montage	Support de montage réglable
Forme du cache optique/de la lentille	-
Finition du cache optique/de la lentille	-
Hauteur totale	386 mm
Surface projetée effective	0,16 m²
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	-
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI
Nom de produit complet	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI
Code EOC	872790029136000
Code de commande	29136000
Code 12NC	910403747512
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900291360
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900291360

Schéma dimensionnel



