

# OptiVision MVP507

## MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI SL

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Faisceau semi-intensif

OptiVision est un projecteur asymétrique qui allie dimensions compactes et très haute efficacité. Disponible avec des faisceaux intensifs, semi-intensifs et extensifs pour une plus grande flexibilité d'application, il offre un excellent contrôle de la lumière parasite et une limitation de l'éblouissement et de la fuite de lumière vers le haut. Le projecteur OptiVision peut accueillir des lampes à halogénures métalliques pour un bon rendu des couleurs ou des lampes à sodium haute pression pour un fonctionnement économique. L'excellent contrôle de la lumière diffuse et la limitation de l'éblouissement et des fuites de lumière vers le haut sont assurés par des optiques asymétriques atteignant l'intensité max à 60°et un défilement net à 80°. Le rendu agréable et naturel des couleurs et l'atmosphère confortable sont garantis par des lampes MHN-LA/FC.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Code famille lampe** | MHN-LA [MASTER MHN-LA] |
| **Nombre d'appareillages** | - |
| **Appareillage** | - |
| **Code famille de produits** | MVP507 [OPTIVISION] |
| **Valeur ajoutée** | Premium |
| **Marquage CE** | Oui |
| **Garantie** | 1 ans |
| **Inflammabilité** | - |
| **Marquage ENEC** | - |
| **Conforme à RoHS** | Oui |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât** | - |
| **Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard** | - |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 5600 K |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | >90 |
| **Température de couleur** | 956 lumière naturelle |
| **Type de cache optique/de lentille** | Verre plat |
| **Diffusion du faisceau de lumière du luminaire** | - |
| **Type d'optique d'extérieur** | Faisceau semi-intensif |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 400 V |

# OptiVision MVP507

| | |
|---|---|
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 2.000 W |
| **Connexion** | Connecteur à visser |
| **Câble** | - |

## Température

| | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | -30 à +35 °C |

## Commandes et gradation

| | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |
| **Interface de commande** | - |
| **Flux lumineux constant** | Non |

## Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Matériaux du corps** | Aluminium |
| **Matériaux du réflecteur** | Aluminium |
| **Matériaux optiques** | Aluminium |
| **Matériaux du cache optique/de la lentille** | - |
| **Matériaux de fixation** | Acier |
| **Couleur du corps** | Aluminium |
| **Dispositif de montage** | Support de montage réglable |
| **Forme du cache optique/de la lentille** | - |
| **Finition du cache optique/de la lentille** | - |
| **Hauteur totale** | 386 mm |
| **Surface projetée effective** | 0,16 m² |

## Approbation et application

| | |
|---|---|
| **Indice de protection** | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| **Protection contre les chocs mécaniques** | IK08 [5 J protection contre le vandalisme] |
| **Protection contre les surtensions (communes/différentielles)** | - |
| **Évaluation de la durabilité** | - |
| **Classe de protection CEI** | Classe de sécurité I |


## Conditions d'application

| | |
|---|---|
| **Niveau de gradation maximal** | Non applicable |

## Données du produit

| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI SL |
| **Nom de produit complet** | MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI SL |
| **Code EOC** | 872790029713300 |
| **Description du code local calculé B2B** | MVP507LA2956MBK |
| **Code de commande** | 29713300 |
| **Code 12NC** | 910403787912 |
| **Code de commande local** | MVP507LA2956MBK |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8727900297133 |
| **Conditionnement par carton** | 1 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8727900297133 |

## Schéma dimensionnel



## OptiVision MVP507

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 14 - Les données sont sujettes à changement