



CoreLine Waterproof

WT120C LED22S/840 PSU L1200

Coreline Waterproof, 840 trắng trung tính, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)

Đèn CoreLine chống nước hiện thực hóa cam kết của CoreLine về bộ đèn có công nghệ cải tiến, dễ sử dụng và đạt chất lượng cao. Với thiết kế thanh mảnh và đầy phong cách, bộ đèn này duy trì được cấu trúc sản phẩm, giúp dòng sản phẩm khẳng định được tên tuổi và được đánh giá cao. Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng nhờ thiết kế hiệu quả. Đèn CoreLine chống nước phân phối ánh sáng tốt hơn với chùm sáng rộng cho hệ thống chiếu sáng đơn giản và hiệu quả. Đây là giải pháp thay thế trực tiếp cho các bộ đèn chống nước truyền thống có sử dụng bóng đèn huỳnh quang với công suất từ 18 W đến tối đa 58 W, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể. Dòng sản phẩm chống nước CoreLine cũng gồm các bộ đèn có tính năng Interact Ready với khả năng kết nối không dây tích hợp, sẵn sàng kết hợp sử dụng cùng với hệ thống chiếu sáng được kết nối phần mềm Interact.

Cảnh báo và An toàn

- Theo thời gian, bức xạ UV sẽ làm hỏng vật liệu, dẫn đến mất lớp đệm bít chống nước và mất khả năng bảo vệ theo tiêu chuẩn IP66.
- Không lắp đặt bộ đèn tại những địa điểm đèn phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		
Mã dòng bóng đèn	-	suất của bộ đèn dùng bóng đèn LED - Tháng 1/2018*: về mặt thống kê, không có sự khác biệt nào có liên quan trong hệ số duy trì quang thông giữa B50 và loại khác, ví dụ như B10. Do đó, giá trị tuổi thọ hữu ích trung bình (B50) cũng tương ứng với giá trị B10.
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	
Đi dây tiếp xuyên	Kết nối đơn giản và có nắp rời cho dây đi tiếp xuyên 1 pha (không bao gồm dây bên trong)	
Ghi chú	*-Theo hướng dẫn từ tổ chức Chiếu sáng châu Âu (Lighting Europe) *Đánh giá hiệu	
Mã dòng sản phẩm		WT120C [Coreline Waterproof]
Công nghệ chiếu sáng		LED
Thang giá trị		Hiệu suất

CoreLine Waterproof

Dấu CE	Có
Thời hạn bảo hành	5 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy
Dấu ENEC	Dấu ENEC
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 850°C, thời lượng 30 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	2.900 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	123 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Loại quang	-
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	110°
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	23

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	8 A
Thời gian khởi động	0,060 ms
Mức tiêu thụ điện	23,5 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Đầu nối ấn 3 cực
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24

Nhiệt độ

Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +35°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate
Vật liệu đèn phản chiếu	Thép
Vật liệu chóa quang học	-
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate

Vật liệu gắn cố định	Thép không gỉ
Màu vỏ đèn	Xám
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Họa tiết trang trí
Chiều dài tổng thể	1.250 mm
Chiều rộng tổng thể	87 mm
Chiều cao tổng thể	96 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	96 x 87 x 1250 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.38, 0.38) SDCM <3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình 50.000 giờ	5 %
Hệ số duy trì quang thông ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình* 50000 giờ	L75

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	WT120C LED225/840 PSU L1200
Tên sản phẩm đầy đủ	WT120C LED225/840 PSU L1200
Mã sản phẩm đầy đủ	871829184046600
Mã đơn hàng	910500453336
Số vật liệu (12NC)	910500453336
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291840466
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8718291840466

CoreLine Waterproof

Bản vẽ kích thước

