



CoreLine Waterproof

WT120C LED60S/840 PSU L1500

Coreline Waterproof – – – Нейтральный белый 840 – Power supply unit

Независимо от того, новое ли или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Waterproof может заменить собой традиционные водостойкие светильники с люминесцентными лампами. Простота процесса выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Количество источников света	1 [1 pc]	Знак пожароопасности	D [For mounting on easily flammable surfaces]
Код лампового семейства	-	Маркировка CE	CE mark
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Метка ENEC	ENEC mark
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Метка UL	-
Сменный источник света	No	Гарантийный период	5 лет
Количество единиц ПРА	1 unit	Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]		
Драйвер в комплекте	Yes		
Тип оптики	No [-]		
Тип оптического плафона / линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]		
Распределение света светильника	110°	Постоянная светотдача	No
Аварийное освещение	No [-]	Количество продуктов на прерывателе	24
Интерфейс управления	-		
Соединение	Соединительный зажим трехполюсный		
Кабель	-		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		

CoreLine Waterproof

Код семейства	WT120C [Coreline Waterproof]
Универсальная оценка бликования CEN	25

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	8 A
Время пуска	0,060 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	–
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Нержавеющая сталь
Покрывание оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	1530 mm
Общая ширина	87 mm
Общая высота	96 mm
Цвет	Gray
Размеры (высота x ширина x глубина)	96 x 87 x 1530 mm (3.8 x 3.4 x 60.2 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светототдача	6000 lm
------------------------	---------

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	125 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	48 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)


Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L75

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871829184049700
Название продукта для заказа	WT120C LED60S/840 PSU L1500
EAN/UPC — продукт	8718291840497
Код заказа	910500453339
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500453339
Вес нетто (шт.)	1,820 kg





Чертеж размеров



CoreLine Waterproof WT120C

Фотометрические данные



IFGU1_WT120CL15001xLED60S840

IFPC1_WT120CL15001xLED60S840

