



LuxSpace Accent Mini

RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED module, system flux 1200 lm, 840 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia central, lista para comunicación de iluminación visual (VLC), externa, Haz de luz ancho, Blanco

Los vendedores tienen que enfrentar precios de energía cada vez más caros. Al mismo tiempo, necesitan conservar la calidad de la luz a la que están acostumbrados, la flexibilidad en la integración arquitectónica y los efectos de luz correctos para atraer la atención del cliente. Por último, pero no menos importante, necesitan soluciones que estén preparadas para el futuro y que les permitan implementar conceptos diferenciadores en su tienda. Con una emisión de luz de alta calidad, un haz de impacto y una eficacia luminosa excepcional, LuxSpace Accent es la solución de bajo consumo ideal para los entornos exigentes de venta de la actualidad, ya que cubre una amplia variedad de aplicaciones de iluminación.

Datos del producto

Información general			
Código de la línea de lámparas	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]		promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
Fuente de luz reemplazable	No	Código de la línea de productos	RS730B [LuxSpace Accent Mini G3]
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Lighting Technology	LED
Controlador incluido	Sí	Nivel	Especificación
Observaciones	*-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018": estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor	Marca CE	Sí
		Período de garantía	5 años
		Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
		Marca ENEC	Marca ENEC
		Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 5 s

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
--	----

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	1.250 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	119 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	≥80
Ángulo del haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Tipo de cubierta óptica	-
Ampliación de haz de luz de la luminaria	36°
Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía de CLO inicial	- W
Consumo de energía de CLO inicial	- W
Corriente de irrupción	5,3 A
Tiempo de irrupción	0,7 ms
Consumo de energía	12 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector a presión y con sistema contra tirones
Cable	-
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo 24 B)	

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
-------------------------------	--------------

Controles y atenuación

Regulable	Sí
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia central, lista para comunicación de iluminación visual (VLC), externa
Interfaz de control	DALI
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio y policarbonato

Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Material de fijación	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Altura total	93 mm
Diámetro total	94 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP44 [protección para los cables, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Clasificación de sostenibilidad	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 50.000 h	L80

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel de regulación máximo	1%
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH
Nombre del producto completo	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH
Full EOC	871869684768800
Código del pedido	910500457292
N.º de material (12NC)	910500457292
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696847688
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718696847688

LuxSpace Accent Mini

Plano de dimensiones

