



LuxSpace Accent

RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED Module, system flux 2700 lm, 830 Lämmin valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö, DC-yhteensopiva, ulkoinen, Leveä valokeila, Valkoinen

Jälleenmyyjät joutuvat yhä useammin kamppailemaan nousevien energiakustannusten kanssa. Asiakkaiden huomion kiinnittäminen edellyttää kuitenkin laadukasta valoa, arkkitehtonista joustavuutta ja oikeanlaisia valaistusefektejä. Lisäksi jälleenmyyjät ja palveluyrittäjät tarvitsevat tulevaisuudessa tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla he voivat toteuttaa tiloissaan kilpailijoista erottuvia konsepteja. Energiatehokas ja laadukasta valoa tuottava LuxSpace Accent on näyttävä ratkaisu, joka soveltuu erilaisiin valaistuskohteisiin vaativissakin myymäläympäristöissä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tuoteperheen koodi	
Lamppuperheen koodi	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Lighting Technology	LED
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Arvoasteikko	Räätälöitävä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjeyhtymän julkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
		ENEC-merkintä	ENEC-merkki
		Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
		RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
		Valaistuksen tekniset tiedot	
		Valovirta	2 700 lm
		Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K

LuxSpace Accent

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	120 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	34°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Kytkeäntähtäys	14,5 A
Kytkeäntäaika	0,22 ms
Virrankulutus	22,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräjä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	32

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö, DC-yhteensopiva, ulkoinen
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen

Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaiskorkeus	126 mm
Kokonaishalkaisija	130 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiakulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaika 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH
Koko tuotteen nimi	RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH
Full EOC	871869684812800
Tilauskoodi	84812800
Tuotekoodi (12NC)	910500457335
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696848128
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696848128

Mittapiirros



