



# StyliD

## ST740T LED17S/930 PSU MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED module, system flux 1700 lm, 930 meleg fehér, Tápegység, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz, Közepes sugár, Fekete

Az üzletek kénytelenek egyre magasabb energiaárakkal számolni. Ugyanakkor az ügyfelek figyelmének felkeltése érdekében nem engedhetnek a világítás minőségéből, a beépítés rugalmasságából és a megfelelő fényhatásból sem. Végül, de nem utolsó sorban, olyan időtálló megoldásokra van szükségük, amelyek lehetővé teszik, hogy megkülönböztessék magukat a hasonló üzletektől. A StyliD magas minőségű fényt, és kiemelkedő fényhasznosítást nyújt, ezért ideális energiatakarékos megoldás a mai színvonalas kiskereskedelmi környezetekhez. A termékcsalád számos világítási alkalmazási területet lefed, a CrispWhite például a divatüzletek, míg a Food recipes a bevásárlóközpontok számára ajánlható. A teljes StyliD termékcsalád teljesen passzív hűtéssel rendelkezik, ami gyorsabb megtérülést tesz lehetővé még a Performance (nagy teljesítményű) méretben is.

### Termék adatok

| Általános információ  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lámpacsalád kódja     | LED17S [LED module, system flux 1700 lm]                                                                                                                                                                                    | Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is. |                                              |
| Cserélhető fényforrás | Nem                                                                                                                                                                                                                         | Termékcsalád kódja                                            | ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]             |
| Előtét egységek száma | 1 egység                                                                                                                                                                                                                    | Lighting Technology                                           | LED                                          |
| Előtét mellékelve     | Igen                                                                                                                                                                                                                        | CE jelölés                                                    | Igen                                         |
| Megjegyzések          | * Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. |                                                               |                                              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | Jótállási idő                                                 | 5 év                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | Gyűlékonysági jelzés                                          | Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | ENEC jel                                                      | ENEC-jel                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                             | Izzóhuzalos teszt                                             | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s         |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen |
|---------------------------------|------|

Technikai adatok

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Fényáram                              | 1 700 lm                |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 3000 K                  |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 102,40963855421685 lm/W |
| Színvisszaadási index (CRI)           | ≥90                     |
| Fényforrás sugárzási szöge            | 120 fok                 |
| A fényforrás színe                    | 930 meleg fehér         |
| Optikai típus                         | Közepes sugár           |
| Optikai búra típusa                   | -                       |
| Lámpatest fénysugarának fényeloszlása | 24°                     |

Működtetés és elektronika

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bemeneti feszültség                                    | 220–240 V                      |
| Hálózati frekvencia                                    | 50 to 60 Hz                    |
| Induló áramlökés                                       | 14 A                           |
| Indulási idő                                           | 0,25 ms                        |
| Teljesítményfelvétel                                   | 16,6 W                         |
| Teljesítménytényező (tört)                             | 0.9                            |
| Csatlakoztatás                                         | Gyorscsatlakozó, gyorsbontható |
| Kábel                                                  | -                              |
| Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón | 24                             |

Hőmérséklet

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | +10 – +40 °C |
|----------------------------------|--------------|

Vezérlők és fényerő-szabályozás

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Szabályozható                     | Nem                                                   |
| Meghajtó/tápegység/transzformátor | Tápegység, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz |
| Állandó fénykibocsátás            | Nem                                                   |

Mechanika és tokozás

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ház anyaga                 | Fém és műanyag                    |
| Reflektor anyaga           | Polikarbonát alumínium bevonattal |
| Optikai anyag              | Polikarbonát                      |
| Optikai búra/lencse anyaga | Polimetil-metakrilát              |
| Rögzítőanyag               | -                                 |
| Ház színe                  | Fekete                            |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Optikai búra/lencse bevonata               | Átlátszó          |
| Teljes hossz                               | 258 mm            |
| Teljes szélesség                           | 89 mm             |
| Teljes magasság                            | 179 mm            |
| Méretetek (magasság × szélesség × mélység) | 179 x 89 x 258 mm |

Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Por és víz elleni védelem kódja      | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja | IK02 [0,2 J standard]                |
| IEC védelmi osztály                  | II. biztonsági osztály               |

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Fényáram-tolerancia               | +/-10%               |
| Kezdeti színérték                 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Teljesítményfelvétel toleranciája | +/-10%               |

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Szabályozható előtét meghibásodási aránya                          | 5 % |
| 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén                      |     |
| Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén | L80 |

Alkalmazási feltételek

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet | 25 °C |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas                            | Igen  |

Termékadatok

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| A termék megrendelési neve          | ST740T LED17S/930 PSU MB BK |
| Teljes terméknev                    | ST740T LED17S/930 PSU MB BK |
| Full EOC                            | 871869684833300             |
| Rendelési kód                       | 84833300                    |
| Cikkszám (12NC)                     | 910500457356                |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                           |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718696848333               |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                           |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718696848333               |

## Méretezett rajza

