



LuxSpace Accent

RS741B LED27S/827 PSU-E WB WH LIN

LuxSpace Accent Compact G3, LED Module, system flux 2700 lm, 827 varmvit, Strömförsörjningsenhet, extern (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Linjär linsoptik, oval form, Vit

Återförsäljare upplever att energipriserna ständigt stiger, samtidigt måste de behålla en god ljuskvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt ljuseffekter för att fånga kundens blick. Sist men inte minst behöver de framtidssäkrade lösningar som gör att de kan införa koncept som skiljer deras butik från mängden. LuxSpace Accent ger ljus med hög kvalitet, kraft i ljuskäglan och enastående ljusutbyte, vilket gör det till den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den kan användas för en mängd olika belysningslösningar, till exempel CrispWhite för klädbutiker och FreshFood-recipes för stormarknader.

Produktdata

Allmän information		Produktfamiljskod	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]
Lampfamiljskod	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Lighting Technology	LED
Utbytbar ljuskälla	Nej	Värdetrappa	Specifikation
Antal driftdonsenheter	1 enhet	CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	2 750 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K

LuxSpace Accent

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	122 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120°
Ljuskällans färg	827 varmvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Linjär linsoptik, oval form
Armaturens ljustrålefördelning	30° x 60°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	5,3 A
Ingåendetid	0,7 ms
Effektförbrukning	22,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	40

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit

Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
---	------

Total höjd	126 mm
Total diameter	130 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.46, 0.41) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS741B LED27S/827 PSU-E WB WH LIN
Fullständigt produktnamn	RS741B LED27S/827 PSU-E WB WH LIN
Full EOC	871869685139500
Beställningsnummer	85139500
Materialnummer (12NC)	910500457644
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696851395
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696851395

Måttskiss



