




GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED39S/827 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 3900 lm -
Теплый белый 827 - Power supply unit external (PSU) - Wide
beam - Класс безопасности II - White

Освещение — один из ключевых факторов, который помогает представителям розничных сетей и владельцам недвижимости получить желаемую прибыль. Долгое время пользователи неохотно переходили от керамических газоразрядных металлогалогенных ламп (CDM) к светодиодным технологиям, так как эффективность, первоначальные инвестиции, процесс установки, уровень и (или) качество освещения новых светодиодных решений не могли сравниться с аналогичными показателями решений на основе CDM. Однако сейчас, благодаря технологии GreenSpace Accent, владельцы магазинов и зданий могут в полной мере оценить преимущества перехода на светодиодное освещение, а также значительно уменьшить расходы на электроэнергию по сравнению с CDM-решениями — и все это при вполне разумных начальных инвестициях. Кроме того, стандартный профиль GreenSpace Accent обеспечивает быструю и простую установку новых ламп.

Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	1 [1 pc]	Количество единиц ПРА	1 unit
Код лампового семейства	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	ПРА	-
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
Цвет источника света	Теплый белый 827	Драйвер в комплекте	Yes
Цоколь	- [-]	Тип оптики	WB [Wide beam]
Сменный источник света	No	Тип оптического плафона / линзы	ACC [Acrylic bowl/cover clear]
		Распределение света светильника	36°

Интерфейс управления	-
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	34
Код семейства	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	18,6 A
Время пуска	0,24 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polymethyl methacrylate
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Полиамид
Покрывтие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	228 mm
Общая ширина	193 mm
Общая высота	156 mm
Общий диаметр	193 mm

Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	3750 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	119,04761904761905 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.46, 0.41) SDCM<3
Начальная входная мощность	31.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	No


Данные об изделии

Полный код продукта	871869697253300
Название продукта для заказа	RS342B LED39S/827 PSU-E WB WH
EAN/UPC — продукт	8718696972533
Код заказа	910500459013
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500459013
Вес нетто (шт.)	1,600 kg





GreenSpace Accent, elbow

Чертеж размеров





GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Фотометрические данные



IFGU1_RS342B1xLED39S827WB

IFPC1_RS342B1xLED39S827WB



IFCC1_RS342B1xLED39S827WB

IFAS1_RS342B1xLED39S827WB

