



StyliD PremiumWhite

ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH

STYLID COMPACT G3 SURFACE, LED Module, system flux 3900 lm, Premium White con CRI ≥ 90 , Unità di alimentazione (On/Off), Fascio medio, Bianco

StyliD PremiumWhite è la soluzione perfetta per il negoziante di moda che desidera una luce di alta qualità e una resa dei colori elevata per il proprio negozio, ma senza dover scendere a compromessi in fatto di risparmio energetico. Questa straordinaria soluzione offre il medesimo effetto di luce scintillante dell'illuminazione tradizionale CDM, così ora si potrà passare all'illuminazione a LED in totale tranquillità!

Dati del prodotto

Informazioni generali		Dati tecnici di illuminazione	
Codice famiglia lampada	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Flusso luminoso	3.900 lm
Attacco	- [-]	Temperatura del colore correlata	3000 K
Sorgente luminosa sostituibile	No	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	101.2987012987013 lm/W
Numero di riduttori	1 unità	Indice di resa cromatica (CRI)	≥ 90
Unità elettrica/alimentatore	-	Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Driver incluso	Sì	Colore sorgente luminosa	Premium White con CRI ≥ 90
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Tipo di ottica	Fascio medio
Codice famiglia prodotto	ST740C [STYLID COMPACT G3 SURFACE]		
Lighting Technology	LED		
Marchio CE	Sì		
Periodo di garanzia	5 anni		
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili		
Marchio ENEC	Marchio ENEC		
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s		
Conformità a RoHS EU	Sì		

StyliD PremiumWhite

Tipo copertura ottica	-
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	30°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	22 A
Tempo di spunto	0,26 ms
Consumo energetico	38,5 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Metallo/Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in polycarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	Poliammide
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	218 mm
Larghezza complessiva	89 mm
Altezza complessiva	179 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	179 x 89 x 218 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0.2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.42, 0.38) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH
Nome completo prodotto	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH
Full EOC	871869697299100
Codice d'ordine	97299100
Codice materiale (12NC)	910500459037
Codice locale	97299100
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696972991
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696972991

StyliD PremiumWhite

Disegno tecnico

