



GreenSpace Accent Projector Gen1

ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 2700 lm, Branco premium com IRC ≥ 90 , Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), feixe médio, Branco

Graças à família GreenSpace Accent, os varejistas e os operadores do edifício podem agora passar do CDM para o LED e usufruir dos benefícios da qualidade de iluminação Philips PerfectAccent, bem como economias de energia significativas - tudo por um investimento inicial razoável. O adaptador 3C regular do Projetor GreenSpace Accent e os pacotes de lúmens específicos tornam a instalação do retrofit rápida e fácil. Para os varejistas de moda e alimentos, o Projetor GreenSpace Accent está disponível com variedades de LED para mostrar com a melhor iluminação, as cores das roupas e alimentos frescos que são oferecidos. Confira nossas páginas de catálogo de moda e alimentos para saber mais sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

Dados do produto

Informações gerais		existe diferença significativa na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
Código da família das lâmpadas	LED27 [LED module 2700 lm]	
Casquilho	- [-]	
Fonte de luz substituível	N	
Número de unidades de equipamento	Unidade	
Driver incluído	Sim	
Observações	*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não	

Código da família de produtos	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Lighting Technology	LED
Marca CE	Sim
Período de garantia	5 anos

GreenSpace Accent Projector Gen1

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 5 s
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	2.700 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105,88235294117646 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥90
Número de fontes de luz	1
Ângulo de foco da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Branco premium com IRC ≥90
Tipo de ótica	feixe médio
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa polimetilmetacrilata
Propagação do feixe de luz da luminária	24°
Classificação unificada de brilho CEN	Not applicable

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	22 A
Tempo de irrupção	0,260 ms
Consumo de energia	25,5 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	-
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	20

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
-----------------------------------	--------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polimetilmetacrilato

Fixation material	Poliamida
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Comprimento geral	182 mm
Largura total	114 mm
Altura geral	193 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	193 x 114 x 182 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.42, 0.39) SDCM<3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH
Nome do produto completo	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH
Full EOC	871869916650200
Descrição do código local	LUMINARIA LED ST320TLED27S/ PW9PSUMBWH
Código de encomenda	910500459368
Nº do material (12NC)	910500459368
Código local	910500459368
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8718699166502
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8718699166502

GreenSpace Accent Projector Gen1

Desenho dimensional

