



# Greenspace Accent projector

## ST320T LED39S/830 PSU VWB BK

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 3900 lm, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio extra largo, Nero

Grazie alla famiglia di prodotti GreenSpace Accent, adesso commercianti e gestori di edifici possono effettuare il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED e beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativi risparmi energetici, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. L'adattatore 3C regolare e i pacchetti lumen specifici del proiettore GreenSpace Accent rendono l'installazione retrofit rapida e semplice. Per i rivenditori che operano nel campo della moda e dei generi alimentari, il proiettore GreenSpace Accent è disponibile con speciali soluzioni luminose e LED per mostrare al meglio i capi d'abbigliamento e i prodotti alimentari freschi. Consulta le pagine del nostro catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari per ulteriori informazioni su CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

### Dati del prodotto

#### Informazioni generali

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada        | LED39 [LED module 3900 lm]                                                                                                     |
| Attacco                        | - [-]                                                                                                                          |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                                                                                             |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                                                                                                        |
| Driver incluso                 | Si                                                                                                                             |
| Note                           | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal |

punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Codice famiglia prodotto | ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR] |
| Lighting Technology      | LED                                  |
| Marchio CE               | Si                                   |

## Greenspace Accent projector

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Periodo di garanzia       | 5 anni                                              |
| Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio ENEC              | Marchio ENEC                                        |
| Test filo incandescente   | Temperatura 650 °C, durata 5 s                      |
| Conformità a RoHS EU      | Si                                                  |

### Dati tecnici di illuminazione

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Flusso luminoso                                   | 3.900 lm                |
| Temperatura del colore correlata                  | 3000 K                  |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 123,80952380952381 lm/W |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | ≥80                     |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 °                   |
| Colore sorgente luminosa                          | 830 bianco caldo        |
| Tipo di ottica                                    | Fascio extra largo      |
| Tipo copertura ottica                             | Coppa/copertura PMMA    |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 54°                     |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | Not applicable          |

### Funzionamento e parte elettrica

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tensione in ingresso                                              | 220-240 V   |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz |
| Corrente di spunto                                                | 22 A        |
| Tempo di spunto                                                   | 0,260 ms    |
| Consumo energetico                                                | 31,5 W      |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9         |
| Connessione                                                       | -           |
| Cavo                                                              | -           |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 20          |

### Temperatura

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Range temperatura ambiente | Da +10 a +40° C |
|----------------------------|-----------------|

### Controlli e dimmerazione

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dimmerabile                           | No                              |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante         | No                              |

### Meccanica e corpo

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Materiale del corpo      | Alluminio                            |
| Materiale del riflettore | Polycarbonato rivestito in alluminio |
| Materiale ottico         | Polycarbonato                        |

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Materiale copertura ottica/lenti              | Lente in polycarbonato metacrilato |
| Materiale fissaggio                           | Poliammide                         |
| Colore alloggiamento                          | Nero                               |
| Finitura copertura ottica/lenti               | Trasparente                        |
| Lunghezza complessiva                         | 182 mm                             |
| Larghezza complessiva                         | 114 mm                             |
| Altezza complessiva                           | 193 mm                             |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 193 x 114 x 182 mm                 |

### Approvazione e applicazione

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento II                      |

### Performance iniziale (conforme a IEC)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10%              |
| Cromaticità iniziale          | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10%              |

### Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L80 |

### Condizioni di applicazione

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C |
| Adatto per la commutazione casuale  | Si    |

### Dati del prodotto

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | ST320T LED39S/830 PSU VWB BK |
| Nome completo prodotto                      | ST320T LED39S/830 PSU VWB BK |
| Full EOC                                    | 871869916671700              |
| Codice d'ordine                             | 16671700                     |
| Codice materiale (12NC)                     | 910500459389                 |
| Codice locale                               | 16671700                     |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699166717                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                            |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699166717                |

## Greenspace Accent projector

### Disegno tecnico

