



TrueFashion

ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH

TrueFashion EasyAim, Branco premium com IRC ≥ 90 , 3000 K, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, Ângulo de foco 6°, Branco

TrueFashion é uma família de projetor LED que atende às necessidades específicas dos varejistas de moda. Com design diferenciado se ajusta perfeitamente ao interior de sua loja para um visual sob medida. Essa família de projetor oferece uma excelente qualidade da luz usando ótica inovadora - Fashion Proof (FPO). Essas lentes FPO oferecem feixes de maior intensidade, sem dispersão de luz, aumentando o valor de atração com contraste otimizado. Além disso, as variedades de LED da Philips aprimoram as cores e as qualidades visuais. Dessa forma, TrueFashion garante uma experiência de luz superior. A moda está evoluindo rapidamente na direção de um novo equilíbrio entre compras física e online. TrueFashion cria uma experiência de comprador ideal para atrair e engajar o comprador, enquanto traz o futuro conectado da iluminação para a loja ao estar preparada para conexão com Interact Retail Display e Interact Retail EasyAim.

Dados do produto

Informações gerais		
Fonte de luz substituível	N	
Número de unidades de equipamento	Unidade	
Driver incluído	Sim	
Observações	*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.	
Código da família de produtos	ST721T [TrueFashion EasyAim]	
Lighting Technology	LED	
Escala de valor	Especificação	
Marca CE	Sim	
Período de garantia	5 anos	
Marca de inflamabilidade	-	
Marca ENEC	Marca ENEC	
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	

Compatível com EU RoHS	Sim
------------------------	-----

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	1.150 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	66 lm/W
Color rendering index (CRI)	90
Ângulo de foco da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Branco premium com IRC ≥90
Tipo de ótica	Ângulo de foco 6°
Propagação do feixe de luz da luminária	6°
Classificação unificada de brilho CEN	Not applicable

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	5 A
Tempo de irrupção	0,05 ms
Consumo de energia	17,6 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Conector de botão e alívio da tensão
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	34

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade da fonte de alimentação com interface DALI
Interface de controle	DALI
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material de óptica	Polícarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polimetilmetacrilato
Fixation material	-
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Comprimento geral	220 mm

Largura total	118 mm
Altura geral	280 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	280 x 118 x 220 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Sustainability rating	-
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.42, 0.38) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	1%
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH
Nome do produto completo	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH
Full EOC	871869939221500
Descrição do código local	Luminária LED-DN588BLED6830PSDCD125WH
Código de encomenda	910500465166
Nº do material (12NC)	910500465166
Código local	911401588541
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699392215
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8718699392215

Desenho dimensional

