



CoreLine Waterproof

WT120C LED60S/840 IA1 L1500

Coreline Waterproof - - - Alb neutru 840 - Power supply unit regulating

Coreline Waterproof susine promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Produsele CoreLine Waterproof pot înlocui direct aparatele de iluminat tradiționale cu lămpi fluorescente cuprinse între 18W și 58W. Prin designul subțire și elegant, își păstrează în continuare arhitectura bine cunoscută și apreciată. Instalarea este rapidă și ușoară, totul datorită designului său eficient. CoreLine Waterproof oferă o distribuție mai bună a luminii cu fascicul larg pentru o iluminare simplă și eficientă. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt de asemenea disponibile în această gamă, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

General Information			
Cod familie lămpi	-	Marcaj de inflamabilitate	D [For mounting on easily flammable surfaces]
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Marcaj ENEC	ENEC mark
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Perioadă de garanție	5 ani
Număr de unități de echipament	1 unit	Observații	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Balast/unitate de alimentare/transformatoare	PSR [Power supply unit regulating]	Flux luminos constant	No
Balast inclus	Da	Număr de produse pe MCB	22
Tip de sistem optic	No [-]		
Lățime flux luminos corp de iluminat	110°		
Conectare	Conector push-in cu 3 pini		
Cablu	-		
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I		
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s		

CoreLine Waterproof

În conformitate cu UE RoHS	Da
Product Family Code	WT120C [Coreline Waterproof]
Indice unificat de orbire CEN	25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curentul de pornire	21 A
Timp de pornire	0,28 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Mechanical and Housing

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material fixare	O el inoxidabil
Capac optic/finisaj lentilă	Texturat
Lungime totală	1530 mm
Lățime totală	87 mm
Inălțime totală	96 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	96 x 87 x 1530 mm (3.8 x 3.4 x 60.2 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	6000 lm
----------------------	---------

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	121 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	≥80
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială	49.5 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 50000 h	5 %
Între inere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L75

Application Conditions


Interval temperatură ambiantală	-20 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Product Data

Cod complet produs	871869939714200
Nume comandă produs	WT120C LED60S/840 IA1 L1500
EAN/UPC - Probus	8718699397142
Cod de comandă	39714200
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910500465267
Greutate netă (bucată)	1,820 kg





Cote



CoreLine Waterproof WT120C

Date fotometrice



IFGU1_WT120C L1500 1xLED60S/840

IFPC1_WT120C L1500 1xLED60S/840

