



# TrueFashion

## ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH

TrueFashion Compact Drv. In Track - Premiumvit med CRI  $\geq 90$  - 3000 K - Strömförsörjningsenhet - Spridningsvinkel 12° - Vit

TrueFashion är en serie med LED-spottar som uppfyller de specifika behoven i klädbutiker. Den här serien med spottar ger belysning av bästa kvalitet genom att använda innovativa linser som optimerar kontrasterna i butiken. TrueFashion har också stöd för dina globala expansionsplaner genom att vara förberedd för internationella certifieringar och globala initiativ. TrueFashion-serien skapar även en optimal shoppingupplevelse som lockar och engagerar kunderna samtidigt som den är bidrar till ansluten belysning i butiken.

### Produktdata

Allmän information		Garantitid	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Garantitid	5 år
Ljuskällans färg	Premiumvit med CRI $\geq 90$	Anmärkningar	* -Enligt Lighting Europe vägledningsdokument "Utvärdering av prestanda för LED-baserade armaturer - januari 2018": statistiskt sett finns det ingen relevant skillnad i lumenunderhåll mellan B50 och till exempel B10. Därför representerar medellivslängden (B50) också B10-värdet.
Utbytbar ljuskälla	Nej	Konstant ljusflöde	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Antal produkter på en automatsäkring	34
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU [ Strömförsörjningsenhet]	RoHS-märkning	ROHS märke
Driftdon ingår	Ja	Produktfamiljskod	ST712T [ TrueFashion Compact Drv. In Track]
Optiktyp	12 [ Spridningsvinkel 12°]	<b>Drift och elektricitet</b>	
Armaturens ljusfördelning	12°	Ingående spänning	220 till 240 V
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Kabel	-		
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II		
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s		
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-		
CE-märkning	CE märkning		
ENEC-märkning	ENEC märkning		

Ingående ström	5 A
Strömrusningstid	0,05 ms
Effektfaktor (min)	0.9

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	162 mm
Total bredd	80 mm
Total höjd	168 mm
Färg	Vit
Mått (höjd x bredd x djup)	168 x 80 x 162 mm (6.6 x 3.1 x 6.4 in)

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard]

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	2000 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	75 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K

Init. Färgåtergivningsindex	90
Initial kromaticitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Initial ineffekt	26.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80

## Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869939918400
Beställningsproduktnamn	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH
EAN/UPC – Produkt	8718699399184
Beställningsnummer	39918400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500465295
Nettovikt (stycke)	0,610 kg





## Måttskiss




TrueFashion ST700T-ST721T

Fotometriska data



IFAS1\_ST712TPSUL1051xLED17SPW9-3000FR12

IFCC1\_ST712TPSUL1051xLED17SPW9-3000FR12



IFPC1\_ST712TPSUL1051xLED17SPW9-3000FR12

