




CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC

CoreLine Panel, 40 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

Philips CoreLine Panel Gen5 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. CoreLine-paneelin innovatiivinen MultiLumen-ominaisuus, joka on suunniteltu suoraan korvaamaan toiminnalliset valaisimet yleisissä valaistuskohdeissa, tarjoaa kolme valovoimavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa oikean tuotteen valintaa, antaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin paikan päällä ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V -ledipaneelin asennus on myös helppoa ja nopeaa pikaliittimen tai Wieland-liittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact Ready -valaisimia, joissa on integroitu langaton yhteys, valmiina käytettäväksi Interact-yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Takuuaika	
Lamppuperheen koodi	LED36 [LED module 3600 lm]	Tulenarkuusmerkintä	3 vuotta + 2 vuotta rekisteröinnin jälkeen
Kanta	- [-]	ENEC-merkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Liitäntälaite	-	Valaistuksen tekniset tiedot	
Liitäntälaite mukana	Kyllä	Valovirta	3 600 lm
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja	Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Tuoteperheen koodi	RC132V [CORELINE PANEL]	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Lighting Technology	LED	Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Arvoasteikko	Tehokas	Valonlähteen keilakulma	120 °
CE-merkintä	Kyllä		

CoreLine Panel

Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Häikäisyindeksi	19

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	35 W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirtasysäys	20,4 A
Kytkeväaika	0,195 ms
Virrankulutus	40 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentärä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	28 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	28 x 597 x 597 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
---------------------	--

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC
Koko tuotenimi	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC
Full EOC	871869940130600
Tilauskoodi	40130600
Tuotekoodi (12NC)	910500465357
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699401306
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699401306

CoreLine Panel

Mittapiirros

