




CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC

CoreLine Panel, 40 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		ENEC-markering	
Type lichtbron	LED36 [LED module 3600 lm]	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lampvoet	- [-]	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee	Gegevens lichttechniek	
Aantal VSA's	1 unit	Lichtstroom	3.600 lm
VSA	-	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Code productfamilie	RC132V [CORELINE PANEL]	Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Lamptype	LED	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Waardeschaal	Beter	Optiektype	-
CE-markering	Ja	Bundelspreiding armatuur	100°
Garantieperiode	3 + 2 jaar na registratie	Unified Glare Rating (UGR)	19
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Ingangsspanning	220-240 V

CoreLine Panel

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	35 W
Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	20,4 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,195 ms
Energieverbruik	40 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Instekconnector en trekontlasting
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Voedingsunit met DALI-interface
Bedieningsinterface	DALI
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	597 mm
Totale breedte	597 mm
Totale hoogte	28 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	28 x 597 x 597 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
--------------------	--

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	1 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L80 50.000 uur	

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC
Volledige productnaam	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC
Full EOC	871869940130600
Bestelcode	40130600
Materiaalnr. (12NC)	910500465357
Lokale code	40130600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699401306
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699401306

Maatschets

